

Datenblatt

Geräteinsatz



1	Produkt Bezeichnung	
1.1	Typ	GESR4U
1.2	Artikel Nr.	7405436, 7405440, 7405444, 7405448
1.2a	AA Best.-Nr.	30713A6, 30713F6, 30713E6, 30713C6
2	Beschreibung	
	<p>Geräteinsatz rund, nach DIN EN 50085-2-2, für den Einsatz in Doppel- und Hohlböden und Installationskanal-Systemen in trockenen Räumen mit trocken gepflegten Fußböden, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teppichschutzrahmen inkl. 4 Universal-Befestigungswinkeln, - Gerätebechereinsatzrahmen mit Rastleitern zum stufenweisen Absenken des Gerätebechers um jeweils 5 mm bis max. 20 mm, - im Teppichschutzrahmen unverlierbar gelagerter, selbsttätig zufallender, verrastbarer Klapdeckel mit stabiler Druckaufnahmeplatte einschl. schwenkbarem Schnurauslass mit Schaumstoffdichtung und versenkbarem Griffbügel zum Öffnen des Deckels. 	
3	Technische Daten	
3.1	Material	PA6, halogenfrei, Oberfläche mattiert
3.2	Farbe (sichtbare Flächen)	..436 = RAL 7011; ..440 = RAL 9011; ..444 = RAL 1019; ..448 = RAL 8014
3.3	Außenabmessungen	Ø 234 mm
3.4	Einbaumaß	Ø 215 mm
3.5	Bodenbelagausparung	5 mm
3.6	Minimale Einbauhöhe	70 mm
3.7	Gewicht	1,40 kg
4	Anzahl Einbaugeräte und Einsatzbereich	
4.1	Anzahl/Typ Gerätebecher	2 x GB2 oder 2 x MT3/45
4.2	Anzahl Geräte	6 x Modul 45, 4 Stück mit Tragebügel oder Tragering
4.3	Einsatzbereich	Kanalsysteme EÜK und OKA, Doppel- und Hohlboden
5	Klassifikation nach EN 50085-2-2	
5.1	Zulassung	VDE
5.2	Einsatzbereich	6.101.1 (trocken gepflegter Fußboden)
5.3	Schutzart	IP30 im nicht genutzten Zustand
5.4	Belastbarkeit mit Stempel	6.102.7 (bis 3.000 N)
5.5	Belastbarkeit mit Platte	6.103.4 (bis 10.000 N)