


Rohr-Systeme von OBO

Metall-Rohre mit und ohne Gewinde

Abmessungen von M16-M63
inklusive Zubehör

VBS Verbindungs- und Befestigungs-Systeme



OBO
BETTERMANN


Stapa - Stahlpanzer - Rohre für hohe mechanische Ansprüche

Als solide Ergänzung zum legendären Quick-Pipe-System aus Kunststoff bietet OBO nun auch Elektroinstallationsrohre aus Metall an. Diese sind mit einer galvanisch verzinkten oder tauch-

feuerverzinkten Oberfläche versehen und mit oder ohne Gewindeenden ausgeführt.

Beide Rohrversionen lassen sich entweder mit Steckmuffen oder mit Schraub-

muffen miteinander verbinden und verlängern. Für eine rundum anwenderfreundliche Nutzung sorgen außerdem 90-Grad-Rohrbögen.

		mit Gewinde			ohne Gewinde							
		Typ/Größe	FT	G	Typ/Größe	FT	G					
Rohr		SM16	2047 33 6	2047 33 5	S16	2047 30 6	2047 33 5					
		SM20	2047 33 9	2047 33 8					S20	2047 30 9	2047 30 8	
		SM25	2047 34 2	2047 34 1					S25	2047 31 2	2047 31 1	
		SM32	2047 34 5	2047 34 4					S32	2047 31 5	2047 34 4	
		SM40	2047 34 8	2047 34 7					S40	2047 31 8	2047 34 7	
		SM50	2047 35 1	2047 35 0					S50	2047 32 1	2047 35 0	
		SM63	2047 35 4	2047 35 3					S63	2047 32 4	2047 35 3	
pro Rohr ist bereits eine Muffe aufgeschraubt												
Rohrbogen		SBM16	2047 50 1	2047 44 0	SB16	2047 48 5	2047 41 0	2047 42 5				
		SBM20	2047 50 2	2047 44 1					SB20	2047 48 6	2047 41 1	2047 42 6
		SBM25	2047 50 3	2047 44 2					SB25	2047 48 7	2047 41 2	2047 42 7
		SBM32	2047 50 4	2047 44 3					SB32	2047 48 8	2047 41 3	2047 42 8
		SBM40	2047 50 5	2047 44 4					SB40	2047 48 9	2047 41 4	2047 42 9
		SBM50	2047 50 6	2047 44 5					SB50	2047 49 0	2047 41 5	2047 43 0
		SBM63	2047 50 7	2047 44 6					SB63	2047 49 1	2047 41 6	2047 43 1
pro Rohrbogen ist bereits eine Muffe aufgeschraubt												
Verbindungs-muffe		SVM16	2047 47 0	2047 39 5	SV16	2047 45 5	2047 36 5	2047 38 0				
		SVM20	2047 47 1	2047 39 6					SV20	2047 45 6	2047 36 6	2047 38 1
		SVM25	2047 47 2	2047 39 7					SV25	2047 45 7	2047 36 7	2047 38 2
		SVM32	2047 47 3	2047 39 8					SV32	2047 45 8	2047 36 8	2047 38 3
		SVM40	2047 47 4	2047 39 9					SV40	2047 45 9	2047 36 9	2047 38 4
		SVM50	2047 47 5	2047 40 0					SV50	2047 46 0	2047 37 0	2047 38 5
		SVM63	2047 47 6	2047 40 1					SV63	2047 46 1	2047 37 1	2047 38 6
pro Verbindungs-muffe ist bereits eine Muffe aufgeschraubt												

OBO. Damit arbeiten Profis



OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Postfach 1120 · 58694 Menden · Germany
Telefon +49 (0)23 73/89-0
Fax +49 (0)23 73/89-238
E-mail info@obo.de
www.obo-bettermann.com

Zentrale Technische Hotline
Telefon +49 (0)23 73/89-1500
Fax +49 (0)23 73/89-1550
E-mail hotline@obo.de

