

# Ganz in Weiß:

## Die OBO WhiteLine



## Die helle Freude: ECO-Serie und Quick®-Pipe-System in Reinweiß

Weiß ist bei Elektroinstallationen immer gefragter: Vor allem in weißen Umgebungen wie Kellern oder Garagen soll die farbliche Reinheit durch nichts gestört werden. Deshalb gibt es jetzt die WhiteLine von OBO: Das gesamte ECO-Programm und das Quick®-Pipe-System sind künftig auch in Reinweiß erhältlich. Doch natürlich ist bei Quick®-Pipe und ECO nicht nur das Äußere ansprechend: Sie haben es auch in sich. Unter dem edel-schlichten Gehäuse der Kabelabzweigkästen von ECO verbergen sich viele intelligente Details, die eine schnellere, bequemere und damit kosteneffizientere Montage ermöglichen – und das ohne Mehrkosten gegenüber anderen Produkten. Quick®-Pipe verbindet die Vorteile von Kabelkanal und Installationsrohr zu einem neuartigen, intelligenten System. Es ermöglicht an Wand und Decke in Rekordzeit saubere und sichere Aufputzinstallationen unterschiedlichster Kabel, auch in einem Rohr. WhiteLine von OBO: Da weiß man, was man hat.



### Alles spricht für ECO:

Selbstdichtende Kabeleinführungen, Kondenswasseröffnungen, flexible Klemmsteinbefestigung, großer Installationsraum, sichere und bequeme Montage, Reihenfähigkeit und ansprechendes Design: Im Vergleich mit ECO sind alle anderen auf einmal nur noch Dosen.

### Geniale Verschlussache:

#### Quick®-Pipe-System

Die Quick®-Pipe besteht aus nur einem Teil – und schließt sich nach der Montage ganz einfach von selbst. Quick®-Pipe eignet sich für unterschiedlichste Aufgaben, für 230 V-Kabel, aber auch für Datenleitungen, Lichtwellenleiter, Coax-Kabel, Telefonleitungen und ganz besonders für vorkonfektionierte Kabel mit montiertem Stecker.

Typ	Best.-Nr. reinweiß
<b>OBO Kabelabzweigkästen ECO</b> (halogenfrei)	
<b>ECO 10</b>	2001 03 0
<b>ECO 12</b>	2001 03 3
<b>ECO 14</b>	2001 03 6
<b>ECO 18</b>	2001 03 9
<b>OBO Quick®-Pipe</b> (Lieferlänge 2 Meter)	
<b>2953/M16</b>	2153 96 0
<b>2953/M20</b>	2153 96 3
<b>2953/M25</b>	2153 96 6
<b>2953/M32</b>	2153 96 9
<b>Verbindungsuffen</b>	
<b>2953/M16-M</b>	2153 97 1
<b>2953/M20-M</b>	2153 97 3
<b>2953/M25-M</b>	2153 97 5
<b>2953/M32-M</b>	2153 97 7
<b>Bogen 90°</b>	
<b>2953/M16-B</b>	2153 98 0
<b>2953/M20-B</b>	2153 98 2
<b>2953/M25-B</b>	2153 98 4
<b>2953/M32-B</b>	2153 98 6
<b>T-Stück</b>	
<b>2953/M16-T</b>	2153 99 2
<b>2953/M20-T</b>	2153 99 4
<b>2953/M25-T</b>	2153 99 6
<b>2953/M32-T</b>	2153 99 8
<b>OBO Quick®-Schelle</b> (flammwidrig, halogenfrei)	
<b>2955 F/M16</b>	2149 35 1
<b>2955 F/M20</b>	2149 35 7
<b>2955 F/M25</b>	2149 36 3
<b>2955 F/M32</b>	2149 36 9
<b>2955 F/M40</b>	2149 37 5
<b>2955 F/M50</b>	2149 38 1
<b>2955 F/M53</b>	2149 38 7

### OBO. Damit arbeiten Profis.



**OBO BETTERMANN GmbH & Co.**  
Postfach 1120 · D-58694 Menden  
Tel. 0 23 73/89-0 · Fax 0 23 73/89-238  
E-Mail: info@obo.de · www.obo.de

**Zentrale Technische Hotline**  
Telefon 0 23 73/89-1500  
Telefax 0 23 73/89-1550  
E-Mail hotline@obo.de

**OBO**  
**BETTERMANN**