

Tagholder til tagrygning med variabel længdeindstilling

Hurtig og optimal montering i tre trin

TBS transient- og lynbeskyttelsessystemer



OBO
BETTERMANN

Fleksibel montering

Tagholder til tagrygning type 132/U udgør den nyeste produktinnovation fra OBO Bettermann til udvendig lynbeskyttelse.



Der skal bare spændes en gang, så er tagholderen monteret på tagrygningsstenen.


Også senere kan tagholderen ændres i sin position. Den gør det muligt at fastgøre rundledere med diametre op til 8 mm.

Ved hjælp af tagholderen kan rundlederen også installeres på tagrygningssten med kompleks form.

Spændefjederen af rustfrit VA-stål giver så stort et spændeområde, at det endda er muligt at montere rundlederen på udfaldne tagrygningssten.



- Sæt fjederen i
- Spænd tagholderen
- Placer tagholderen

Bestillingsdata	Type	Udførelse	Best.-nr.
	132/U	Tagholder til tagrygning variabel længdeindstilling Spændeområde 280-380 mm	5203 01 5

© OBO BETTERMANN Art.-nr. 9133488 05/2006 DK



OBO BETTERMANN ApS
Tingvej 1 · DK-4000 Roskilde
Telefon +45 70 20 25 23
Fax +45 70 20 25 43
E-mail info@obo.dk
www.obo.dk

OBO
BETTERMANN