


KTS Tikashylyt LGN 60

Uudet, SFS 6000- standardisarjan mukaiset,
korkeareunaiset tikashylyt

KTS Tikashylyt LGN 60



Tikashyllyt LGN60 FS

Jäykkärakenteisen LGN- hyllyn reunakorkeus on 60mm joka antaa kaapelitilaa n. 50mm. Hyllyn kuormitettavuus on 100kg/m 3m:n ripustusväällä ja 0,5% taipumalla. Sen käyttöalueet ovat sisätilat (rasitusluokat C1 ja C2).

Korroosuojaus:

FS= kuumasinkitty teräs 20...30µm; kuiviin sisätiloihin
FT= kuumasinkitty teräs 50...60µm; ulkokäyttöön
Hyllyjä ja muita osia saatavana myös ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä.

	1a	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14
Päätuotteet Mittatiedot												
sivu x pohja	SSTL-no 14 650 12 LGN 620 NS FS	SSTL-no 14 625 64 LKS 40 FT	SSTL-no 14 650 26 LVG 60 FS	SSTL-no 14 650 36 LWVG 60 FS	SSTL-no 14 650 46 LGVG 60 FS	SSTL-no 14 621 22 LBI 90/620 FS	SSTL-no 14 625 22 LT 620 NS FT	SSTL-no 14 625 32 LK 620 NS FT	SSTL-no 14 628 43 TSG 45 FS	SSTL-no 14 629 31 MAHU200FS	SSTL-no 14 621 72 AW 15/21 FT	SSTL-no 14 621 82 AW 30/21 FT
60x200												
60x300	SSTL-no 14 650 14 LGN 630 NS FS					SSTL-no 14 621 23 LBI 90/630 FS	SSTL-no 14 625 23 LT 630 NS FT	SSTL-no 14 625 33 LK 630 NS FT		SSTL-no 14 629 32 MAHU300FS	SSTL-no 14 621 73 AW 15/31 FT	SSTL-no 14 621 83 AW 30/31 FT
60x400	SSTL-no 14 650 16 LGN 640 NS FS					SSTL-no 14 621 24 LBI 90/640 FS	SSTL-no 14 625 24 LT 640 NS FT	SSTL-no 14 625 34 LK 640 NS FT		SSTL-no 14 629 33 MAHU400FS	SSTL-no 14 621 74 AW 15/41 FT	SSTL-no 14 621 84 AW 30/41 FT
60x500	SSTL-no 14 650 18 LGN 650 NS FS					SSTL-no 14 621 25 LBI 90/650 FS	SSTL-no 14 625 25 LT 650 NS FT	SSTL-no 14 625 35 LK 650 NS FT		SSTL-no 14 629 34 MAHU500FS	SSTL-no 14 621 75 AW 15/51 FT	SSTL-no 14 621 85 AW 30/51 FT
60x600	SSTL-no 14 650 20 LGN 660 NS FS					SSTL-no 14 621 26 LBI 90/660 FS	SSTL-no 14 625 26 LT 660 NS FT	SSTL-no 14 625 36 LK 660 NS FT		SSTL-no 14 629 35 MAHU600FS	SSTL-no 14 621 77 AW 15/61 FT	SSTL-no 14 621 87 AW 30/61 FT

Kattokannatus kierretangoilla

Pos	Tuote	Tyyppi	Leveys mm	Korkeus mm	Pituus mm	Pakk.	SSTL- no
1	Kattokiinnike	DB 12050 FT	40	40	80	50 kpl	14 622 26
2	Kattokiinnike	TPB 100 FS	100	25	100	50 kpl	14 628 59
3	Porttikiinnike	ABL	60	25	70	20 kpl	14 622 21
4	Keskikannake	ks. päätaulukkoa					

Kattokannatus profiiliskoilla ja US 3

Pos	Tuote	Tyyppi	Leveys mm	Korkeus mm	Pituus mm	Pakk.	SSTL- no
4	Kattokannatin	US 3K/50 FT	50	30	500	1	14 650 50
4	Kattokannatin	US 3K/100 FT	50	30	1000	1	14 650 52
5	Kattokiinnike	KU 3 FT	130	40	100	10	14 622 25
6	U-kisko	US 3/600 FS	50	30	6000	1	14 629 12
7	Jatkokappale	VUS 3 FT	45	30	190	10	14 629 16
8	Välikappale	DSK 25 FT	40	22	46	25	14 629 18
9	Kuusioruuvisarja	FRS 10x25 F	M10		25	50	14 629 26
10	Kuusioruuvisarja	SKS 10x80 F	M10		80	20	14 629 24
11	Hyllykannattimet	ks. päätaulukkoa					

Kattokannatus US 5 profiiliskoilla

Pos	Tuote	Tyyppi	Leveys mm	Korkeus mm	Pituus mm	Pakk.	SSTL- no
1	Kattokannatin	US 5K/50 FT	50	50	500	1	14 626 76
1	Kattokannatin	US 5K/100 FT	50	50	1000	1	14 626 77
2	Kattokiinnike	KUS 5 FT	140	75	100	1	14 624 28
3	U-kisko	US 5/600 FT	50	50	6000	1	14 629 22
4	Jatkokappale	VUS 5 FT	45	45	200	10	14 628 35
5	Välikappale	DSK 45 FT	80	40	45	25	14 626 70
6	Kuusioruuvisarja	FRS 10x25 F	M10		25	50	14 629 26
7	Kuusioruuvisarja	SKS 10x80 F	M10		80	20	14 629 24
8	Hyllykannattimet	ks. päätaulukkoa					

Muut yhteiset osat

Tuote	Tyyppi	SSTL- no
Liukumutteri	5015M6G	13 394 84
Kansikiinnike	AH35FT	14 628 21
Pääty-/seinäkiinnike	1268W90G	14 642 22
Kytkenälevy	LTK325FS	14 642 64

