

Gültige Verpackungen Wo Sie OBOpoints finden.



Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ
1361163	733/M 16	2056380	76/CE	2205386	2031/15 DF	5015073	1809
1361201	733/M 20	2056550	78/CE	2205394	2031/30 DF	5057507	927/0
1361295	733/M 25	2056569	78/CE	2222833	1996/40	5057515	927/1
1361384	733/M 32	2056577	REIHENLÖS	2222868	1996/60	2007029	T 25
1361481	733/M 40	2056585	79/CE	2227428	2006/25	2007045	T 40
2000016	A8 VDE leer	2123711	3079/14S0	2227762	2009/35 SP	2007061	T 60
2000342	A11 VDE leer	2123738	3080/17S0	2227797	2009/45 SP	2007077	T 100
2001000	ECO 10	2123819	3080/17 S0	2228432	2026/25 SP	2007093	T 160
2001006	ECO 12	2123827	3081/25 S0	2228440	2026/35 SP	2007109	T 250
2001012	ECO 14	2123851	3080/2/17	2228629	2025/25GR	2007125	T 350
2001018	ECO 18	2149004	2955/M 16	2228726	2026/25GR	2007223	T 40
2001055	A6 LEER	2149010	2955/M 20	2249723	2037/20 S0	2007239	T 60
2001853	B9/TMLEER	2149016	2955/M 25	2250136	2037/13	2007255	T 100
2003015	UG60D	2149022	2955/M 32	2349043	910/N5X25	2007271	T 160
2003019	UG60VD	2149028	2955/M 40	2349051	910/N 6	2007287	T 250
2003043	UV70D	2149357	2955F/M20	2349078	910/N6X60	2007303	T 350
2003112	UV 80K	2149363	2955F/M25	2349086	910/N 8	2007312	T 25F
2003118	UV100K	2149369	2955F/M32	2349108	910N10X50	2007320	T 40F
2003223	UG60FD	2149504	2955M16 S0	2349124	910N12X60	2007339	T 60F
2003227	UV70FD	2149508	2955M20 S0	2351021	910SD5X35	2007347	T 100F
2003414	HG60	2149512	2955M25 S0	2351056	910SD6X25	2007355	T 160F
2003422	HG60/2	2153106	M-Quick 1	2351064	910/SD 6x40	2007363	T 250F
2003442	HV60	2153114	M-Quick 2	2351099	910SD8X50	2007371	T 350F
2008076	VBX25M LE	2153130	M-Quick 3	2351218	910/SD-0	2007509	T 25
2008114	VBX60M LE	2153157	M-Quick 4	2351412	910/STP	2007517	T 40
2008971	VBX/MO	2153718	M-QU.ME16	3100154	903/15	2007525	T 60
2022864	V-TEC VM 16	2153726	M-QU.ME20	3100189	903/18	2007533	T 100
2022866	V-TEC VM 20	2153734	M-QU.ME25	3105016	903/RB 15	2007541	T 160
2022868	V-TEC VM 25	2153829	2953M16 MG	3105024	903/RB 18	2007554	T 250
2022870	V-TEC VM 32	2153831	2953M20 MG	3195244	4758/4x30	2007568	T 350
2024721	V-TEC11	2153864	2953M16 BG	3195252	4758/4x35	2007622	T 25
2024748	V-TEC13	2153866	2953M20 BG	3195260	4758/4x40	2007630	T 40
2024756	V-TEC16	2153872	2953M16TG	3341054	1101/50	2007638	T 60
2024764	V-TEC21	2153874	2953M20TG	3341070	1101/70	2007644	T 100
2035324	106 M 16	2153904	2953M16 GR	3342050	1101/Z 50	2007649	T 160
2035332	106 M 20	2153912	2953M20 GR	3342077	1101/Z 70	2007657	T 250
2035340	106 M 25	2153960	2953M16 WS	3353168	362/16	2007665	T 350
2035359	106 M 32	2153963	2953M20 WS	3353184	362/18	2003603	HG 60 2K-35
2035995	106/16 S0	2153971	2953M16 MW	3353230	362/23	2003611	HG 60 2K
2036096	106/9	2153973	2953M20 MW	3353303	362/30	2003619	HV 60 2K
2036118	106/11	2153980	2953M16 BW	3353400	362/40	2007408	T 25 UV
2036169	106/16	2153982	2953M20 BW	3354164	362/Z 16	2007410	T 40 UV
2036215	106/21	2197804	1974/23	3354180	362/Z 18	2007412	T 60 UV
2038358	106/11 S0	2197812	1974/30	3354237	362/Z 23	2007414	T 100 UV
2047810	129 M 16	2197855	1974/2X12	3354296	362/Z 30	2007416	T 160 UV
2047829	129 M 20	2197863	1974/2X25	3354407	362/Z 40	2007418	T 250 UV
2047837	129 M 25	2204908	2032/F	3360237	500/23	2007420	T 350 UV
2047853	129 M 32	2204916	2033/F	3360296	500/30	2007430	T 25 KL
2054485	61/325	2204975	2032/SP	3361233	500/223	2007432	T 40 KL
2054507	61/525	2204983	2033/SP	3361306	500/230	2007434	T 60 KL
2054523	61/825	2204991	2034/SP	3366235	511/23	2007436	T 100 KL
2055023	70/VDE	2205203	2031/ 8	3366308	511/30		
2056070	72/CE	2205211	2031/15	3367231	511/Z 23		
2056089	72/CE	2205238	2031/30	3367304	511/Z 30		
2056224	74/CE	2205319	2031F/ 8	3453820	948/TG6		
2056232	74/CE	2205327	2031F/15	3481611	450/M4		
2056372	76/CE	2205335	2031F/30	3482014	453		



Prämien einlösen.

Lösen Sie Ihre gesammelten OBOpoints gegen attraktive Prämien ein.



Alle Prämien* finden Sie unter www.obo-points.com

*Änderungen vorbehalten

www.obo-points.com

OBOpoints sammeln.
Prämien einlösen.
Preise gewinnen.



© OBO BETTERMANN Best.-Nr. 9177892 03/2008 DE

Detailliertere Informationen erhalten Sie unter www.obo-points.com

OBO
BETTERMANN

www.obo-points.com

OBOpoints

Das Prämienprogramm von OBO

www.obo-points.com

Ihr Start in die Welt der OBOpoints



OBOpoints sammeln.

OBOpoints finden Sie in den für dieses Prämienprogramm gültigen OBO Produktverpackungen.



Der auf den beigepackten Losen aufgedruckte Code enthält je nach Produkt eine bestimmte Wertigkeit an OBOpoints. Nach Eingabe des Codes unter **www.obo-points.com**

wird der Punktwert sofort Ihrem OBOpoints Konto gutgeschrieben.

Wenn Sie genug OBOpoints gesammelt haben, können Sie diese gegen attraktive Prämien eintauschen.

Besuchen Sie **www.obo-points.com** für weitere Informationen und melden Sie sich noch heute an. Als Dankeschön für Ihre Registrierung erhalten Sie von uns 2.500 OBOpoints Startguthaben.

Preise gewinnen.

Jeder registrierte Teilnehmer nimmt an einer Verlosung teil. Gewinnen Sie tolle Preise aus dem aktuellen Prämienangebot.



Welche Preise Sie gewinnen können, erfahren Sie unter **www.obo-points.com**



Registrieren und teilnehmen.

Die Teilnahme am OBOpoints Prämienprogramm ist nur über das Internet unter **www.obo-points.com** möglich. Hier können Sie Ihre Codes eingeben, Ihren Punktestand verwalten und attraktive Prämien auswählen.

So einfach geht's:

- Registrieren unter **www.obo-points.com**
- Startguthaben von 2.500 OBOpoints sichern
- Weitere OBOpoints sammeln und verwalten
- Prämien auswählen und OBOpoints einlösen

Bitte beachten Sie, dass auf dem Postweg eingesendete Codes Ihre Gültigkeit verlieren.

