

OBO Dupla escolha

GEK-K Rapid 45 e GEK-K Tampa de 80 mm

As Top Models da OBO

LFS Sistemas de condução de cabos



OBO
BETTERMANN

Simplemente mais espaço


GEK-K Rapid 45



A calha técnica GEK-K Rapid 45 apresenta uma grande flexibilidade e rapidez: possibilita a montagem de mecanismos do módulo 45, sem recurso a ferramentas. Quer sejam interruptores, tomadas de energia ou de dados: O modelo compacto destes aparelhos garante um espaço de instalação suficiente para os cabos, com um design atraente. Como calha de rodapé na área residencial ou para escritórios, a calha Rapid 45 é a solução ideal.

NOVIDADE

- Qualidade melhorada
- Conforme a norma VDE
- Sem chumbo
- Perfil estável devido à espessura da sua parede
- Várias cores disponíveis
- Agrafos para fixação de cabos
- Base perfurada para uma maior rapidez de montagem
- Calhas para todas as aplicações
- Montagem de separador para os diferentes circuitos
- Grande variedade de acessórios para montagem de mecanismos, incluindo o módulo 45
- Soluções inteligentes



GEK-K Calha para montagem de mecanismos
Sistemas em plástico
Rapid 45

GEK-K Calha para montagem de mecanismos
Sistemas em plástico
Tampa de 80 mm

A tampa tem que ser encomendada separadamente



	GEK-K Calha para montagem de mecanismos Sistemas em plástico Rapid 45			GEK-K Calha para montagem de mecanismos Sistemas em plástico Tampa de 80 mm		
	A tampa tem que ser encomendada separadamente					
Tipo	GEK-K 53100	GEK-K 53160	GEK-K 53160-3	GEK-K 70110	GEK-K 70135	GEK-K 70170
Embalagem em metros	8	6	8	8	8	8
Branco RAL 9010	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3
Separador	6023 09 6	6023 09 6	6023 09 6	6023 11 8	6023 11 8	6023 11 8
Cx. Aparelhagem Standard Módulo 45 Plug-in	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Disponível	Disponível	Disponível
Tampa	6116 10 8 Já incluída	6116 10 8 Já incluída	6116 10 8 Já incluída	6270 81 6	6270 81 6	6270 81 6
Ângulo externo rígido	6116 27 2	6116 29 4	6116 26 3	6272 32 0	6272 40 1	6272 48 7
variável	6116 26 4	6116 28 0	6116 26 1			
Tampa para Ângulo externo	-	-	-	6274 16 1	6274 16 1	6274 16 1
Ângulo interno rígido	6116 21 3	6116 24 8	6116 20 3	6272 63 0	6272 71 1	6272 79 7
variável	6116 20 5	6116 22 1	6116 20 1			
Tê subida	6116 16 7	6116 17 2	6116 19 3	6273 01 7	6273 09 2	6273 16 5
descida	6116 18 0	6116 18 4				
Topo esquerdo	6116 30 2	6116 32 9	6116 40 3	6273 31 9	6273 39 4	6273 46 7
direito	6116 35 3	6116 38 8				
Ângulo plano subida	6116 41 8	6116 43 4	6116 49 3	6272 01 0	6272 09 6	6272 17 7
descida	6116 46 4	6116 48 0				
Tampa para Ângulo plano	Já incluída	Já incluída	Já incluída	6274 01 3	6274 01 3	6274 01 3
Cruzeta	6116 49 5	6116 49 8	-	-	-	-
IK	IK 09	IK 09	IK 09	IK 10	IK 10	IK 10

Produtos disponíveis também nas seguintes cores: Branco (RAL 9001), Cinzento Claro (RAL 7035) e Cinzento (RAL 7030).

Sempre no caminho certo

GEK-K Tampa de 80 mm



Esta calha técnica pode ser equipada com aparelhagem standard e também com aparelhos módulo 45, através de um adaptador. Todas as calhas desta série dispõem de tampas com uma largura de 80 mm. Pelas suas grandes dimensões, resta ainda espaço suficiente para a passagem dos cabos.



Acessórios

GEK-K Rapid 45:

- Raio de curvatura para a instalação normalizada de cabos de dados e condutores de fibra óptica.

GEK-K tampa de 80 mm:

- Gama completa de acessórios, como adaptadores para instalação de aparelhos de montagem do módulo 45, consolas de fixação, grelhas de convecção, insonorização e tudo o que possa ser necessário para a instalação.
- Acessório de montagem para tomadas CEE de 16A.
- Raio de curvatura para a instalação normalizada de cabos de dados e condutores de fibra.

Encaixes para separadores

GEK-K Rapid 45:

- Gama completa de acessórios, tapa juntas, topos, ângulos internos, ângulos externos, ângulos planos, tês e cruzetas. Assim, os cantos de corte das coberturas das partes superiores ficam cobertos.
- Ângulos variáveis ajustáveis de 70° a 130°, para uma instalação sem problemas em cantos com ângulos não rectos.

GEK-K tampa de 80 mm:

- Gama completa de acessórios, tapa juntas, topos, ângulos internos, ângulos externos, ângulos planos, tês e cruzetas.

Montagem de mecanismos

GEK-K Rapid 45:

- Para a instalação rápida do módulo 45, sem a necessidade de acessórios.
- Gama completa de mecanismos da série módulo 45: interruptores, tomadas de energia, tomadas RJ 45, TV...

GEK-K tampa de 80 mm:

- Pode ser equipada tanto com mecanismos de distribuição e de encaixe de todos os fabricantes, como também com a tecnologia de fácil instalação e compacta do módulo 45.
- Caixa especial encastrável em aparelhos com auxiliar de bobinagem para a montagem de tomadas de dados LWL.



Boas perspectivas: design claro e elevada qualidade do material

Minimalista, com linhas rectas e formas claras: Os sistemas de calhas de condução de cabos LFS são a escolha ideal para os modernos conceitos de instalação em casa, no escritório e na indústria. As calhas são em PVC rígido de elevada qualidade e de difícil inflamação. A mistura ideal de PVC garante um fácil manuseamento na instalação, a capacidade máxima de carga e suporte na parede, assim como uma vida útil prolongada. Todas as calhas são certificadas conforme a norma VDE e cumprem as normas DIN EN 50085-2-1 (WDK) e DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid 45).

Para além destas calhas em plástico, a OBO oferece uma gama completa de calhas em chapa de aço e alumínio, assim como de sistema de colunas de distribuição. Mantendo os mesmos padrões de qualidade, no que diz respeito à funcionalidade e design.



© OBO BETTERMANN N.º de encomenda 9136629 06/2008 PT

OBO BETTERMANN Portugal Lda.
Estrada Nacional N.º 249, Km 4.2
Arm. A-Esq. · Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Tel. 219 253 220 · Fax 219 151 429
E-Mail: info@obo.pt · www.obo.pt

Central de Atendimento Técnico:
Fax 219 253 226
E-Mail info@obo.pt

OBO
BETTERMANN