


VEĆA BRZINA

Sistem nosača kablova RKS-Magic®
hladno pocinkovan, samo za suve oblasti

Nosač kablova RKS-Magic®

Tip	br.art.
RKSM610	6047 61 1
RKSM620	6047 63 8
RKSM630	6047 65 4
RKSM640	6047 68 9
RKSM650	6047 71 9
RKSM660	6047 73 5



Sistemske komponente

Krivina 90°		Krivina 45°		Ugradna račva		Račva		Pregrada		Poklopac sa obrtnom bravom	
Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.
RB 90 610	6043 21 6	RB 45 610	6043 76 3	RAA610	6040 40 3	RK610	6043 61 5	TSG60	6062 06 7	DRL/100	6052 09 6
RB 90 620	6043 22 4	RB 45 620	6043 77 1	RAA620	6040 43 8	RK620	6043 62 3			DRL/200	6052 20 7
RB 90 630	6043 23 2	RB 45 630	6043 79 8	RAA630	6040 44 6	RK630	6043 63 1			DRL/300	6052 30 4
RB 90 640	7001 29 0	RB 45 640	7000 38 3	RAA640	7002 39 4	RK640	7004 39 7			DRL/400	6052 40 1
RB 90 650	7001 30 4	RB 45 650	7000 40 5	RAA650	7002 41 6	RK650	7004 41 9			DRL/500	6052 50 9
RB 90 660	7001 31 2	RB 45 660	7000 42 1	RAA660	7002 43 2	RK660	7004 43 5			DRL/600	6052 60 6



US 3, U-nosač
lak montažni sistem



Pričvršćivanje US 3-sistem, lak sistem za kačenje

US 3-plafonski nosač		Zidna i konzola nosača, FS (za mala opterećenja)		Zidna i konzola nosača, FT (za srednja opterećenja)		Odstojnik		Vijak sa šestouglim glavom		Brzo pričvršćivanje		Torban vijak	
Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.
US3K/020	6342 35 1	MWAM12/11	6424 55 0	MWA12/11	6424 71 6	DSK25	6416 44 6	SKS10x80	6418 25 0	FCM	6424 54 8	FRSB 6x16	6406 15 7
US3K/030	6342 35 3	MWAM12/21	6424 55 2	MWA12/21	6424 73 2								
US3K/040	6342 35 5	MWAM12/31	6424 55 4	MWA12/31	6424 74 0								
US3K/050	6342 35 7	MWAM12/41	6424 55 6	MWA12/41	6424 75 9								
US3K/060	6342 35 9												
US3K/070	6342 36 2												

Kod spajanja isečenih nosača kablova ili kod montaže fazonskih komada širine veće od 400 mm, elementi za spajanje moraju da se naruče posebno, pogledati KTS-Katalog, od strane 124.



RKSMAGIC® VIŠE SIGURNOSTI

Održanje funkcionalnosti u slučaju požara prema DIN 4102 deo 12

DIN 4102
ispitano

Sistem nosača kablova RKS-Magic® hladno pocinkovan, samo za suve oblasti

Nosač kablova RKS-Magic®

Tip	br.art.
RKSM610	6047 61 1
RKSM620	6047 63 8
RKSM630	6047 65 4
RKSM640	6047 68 9



Pričvršćivanje US 5-sistem, za održanje funkcionalnosti

US 5 plafonski nosač		Zidna i konzola nosača		Velika podloška		Odstojnik		Vijak sa šestouglo glavom		Anker vijak		Anker vijak	
Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.	Tip	br.-art.
US5K/020	6341 52 7	AW 30/11	6419 70 4	DIN 440/11	6408 72 9	DSK 45	6416 50 0	SKS10x90	6418 25 2	FAZII 10/30	3498 58 1	MMS 10x80	3498 12 3
US5K/030	6341 53 5	AW 30/21	6419 72 0							FAZII 12/10	3498 65 4		
US5K/040	6341 54 3												
US5K/050	6341 55 1	AW 55/21	6418 55 4										
US5K/060	6341 57 8	AW 55/31	6418 57 0										
US5K/070	6341 58 6	AW 55/41	6418 59 7										

Fazonški komadi, pregrade, poklopci, pogledati s druge strane!

Raspored konzola

širina	konzola	opter.kabl.	potp.razmak
100	AW 30	20 kg/m	1,5 m
200	AW 30	20 kg/m	1,5 m
300	AW 55	20 kg/m	1,5 m
400	AW 55	30 kg/m	1,5 m

Kabloski sistemi sa integrisanim održanjem funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12, smeju da se montiraju samo u kombinaciji sa ispitanim i odobrenim kablovima. Za način instalacije sa RKS-Magic®, postoje ispitni rezultati za sledeće proizvođače kablova: Dätwyler, Eupen, Nexans, Leoni Studer i Prysmian. Detalje o kombinacijama kablova i montaži, pogledati u opštem građevinskom sertifikatu br. P-MPA-E-08-008.



Potrošački servis Srbija 011/
2397-394 · www.obo.rs

OBO
BETTERMANN