Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Referencia: 1043196



Dimensiones según norma Siemens SN 78550 forma A, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.
*Los tamaños 2 a 10 no son adecuados para pistolas de pernos ni para clavadoras a gas.

CE RoHS conform

St Acero

GTP Galvanizado, pasivado transparente

Datos maestros

Referencia	1043196
Tipo	WN 7855 A 10
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	10mm
Material	Acero
Superficie Norma superficies	Galvanizado, pasivado transparente
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,17 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0044 kg COe / 1 Unidad

Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Referencia: 1043196

Dimensiones



Longitud	8,5 mm
Ancho	8 mm
Altura	9 mm
Medida A	4 mm
Medida b	8 mm
Medida D	10 mm
Medida d	3,2 mm
Medida H	9 mm
Medida L	8,5 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	10
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	3,2 mm
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	10 mm
Resistente a los UV	sí