Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Referencia: 1043064



Dimensiones según norma Siemens SN 78550 forma A, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.
*Los tamaños 2 a 10 no son adecuados para pistolas de pernos ni para clavadoras a gas.

St	Acero
GTP	Galvanizado, pasivado transparente

Datos maestros

Referencia	1043064
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	4mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,062 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,002 kg COe / 1 Unidad

Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Referencia: 1043064

Dimensiones



Longitud	7,5 mm
Ancho	6 mm
Altura	3,5 mm
Medida A	3 mm
Medida b	6 mm
Medida D	4 mm
Medida d	3,2 mm
Medida H	3,5 mm
Medida L	7,5 mm
Medida t	0,8 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	4
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	3,2 mm
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	4 mm
Resistente a los UV	sí