# Ficha Técnica

## Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

## Referencia: 1043129



Dimensiones según norma Siemens SN 78550 forma A, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.
*Los tamaños 2 a 10 no son adecuados para pistolas de pernos ni para clavadoras a gas.

CE RoHS conform

St Acero

GTP Galvanizado, pasivado transparente

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 1043129 |
| Tipo | WN 7855 A 7 |
| Denominación 1 | Grapa de fijación |
| Denominación 2 | 1 pie |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 7mm |
| Material | Acero |
| Superficie<br>Norma superficies | Galvanizado, pasivado transparente |
| Unidad VK más pequeña | 100 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,12 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,004 kg COe / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

## Referencia: 1043129

### Dimensiones




| | |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Ancho | 8 mm |
| Altura | 6 mm |
| Medida A | 4 mm |
| Medida b | 8 mm |
| Medida D | 7 mm |
| Medida d | 3,2 mm |
| Medida H | 6 mm |
| Medida L | 10 mm |
| Medida t | 1 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Distancia hasta la pared | no |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Versión | De una sola tira |
| Tipo de fijación | Agujero de rosca |
| para el diámetro | 7 |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no |
| Libre de halógenos | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Tamaño del orificio | 3,2 mm |
| Grosor del material | 1 mm |
| Diámetro nominal | 7 mm |
| Resistente a los UV | sí |