

Ficha Técnica

Grapa de fijación 604 para cargas ligeras

Referencia: 1003208



St	Acero
G	electrozincado

Brida de fijación monolobulada para cables y tubos.

*Tamaños 3 y 4 no adecuados para pistola de clavos de presión de aire

*Tamaños 3 a 21 no adecuados para fijador de pernos

Datos maestros

Referencia	1003208
Tipo	604 20 G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	20mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,431 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0128 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 604 para cargas ligeras

Referencia: 1003208



Dimensiones



Longitud	35 mm
Ancho	10 mm
Altura	18 mm
Medida A	6,3 mm
Medida b	10 mm
Medida D	20 mm
Medida d	4,5 mm
Medida e	6 mm
Medida H	18 mm
Medida L	35 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 20
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	4,5 x 6
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	20 mm
Resistente a los UV	sí