Ficha Técnica

Tuerca deslizante A4

Referencia: 1147226

Tuerca deslizante para utilizar con perfiles MS4121 y MS4141



22

A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	1147226
Tipo	MS41SN M6 A4
Denominación 1	Tuerca deslizante
Denominación 2	para perfiles MS4121/4141
Fabricante	OBO
Dimensión	M6
Material	Acero inoxidable
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,88 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1395 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tuerca deslizante A4

Referencia: 1147226

Dimensiones





Longitud	35 mm
Ancho	20 mm
Altura	6 mm
Medida H	6 mm

Datos técnicos

Rosca	M6
Rosca métrica	6
Con muelle	no
Conforme a ROHS	sí