

Ficha Técnica

Tomillo con cabeza de gancho A4

Referencia: 1148160



Tomillo con cabeza de gancho para utilizar con perfiles MS4022



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1148160
Tipo	MS40HB M10x30 A4
Denominación 1	Tomillo con cabeza de gancho
Denominación 2	para perfiles MS4022
Fabricante	OBO
Dimensión	M10x30mm
Material	Acero inoxidable
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2894 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo con cabeza de gancho A4

Referencia: 1148160



Dimensiones



Longitud	35 mm
Ancho	14 mm
Altura	7,5 mm

Datos técnicos

Par de giro	14 Nm
Apropiado para carril de montaje	sí
Rosca	M10x30mm
Rosca métrica	10