Ficha Técnica

Tornillo con cabeza de gancho A4

Referencia: 1148280

Tornillo de gancho para utilizar con perfiles MS5030

22

A4 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1148280
Tipo	MS50HB M12x60 A4
Denominación 1	Tornillo con cabeza de gancho
Denominación 2	para perfiles MS5030
Fabricante	OBO
Dimensión	M12x60mm
Material	Acero inoxidable
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	11,65 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5562 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tornillo con cabeza de gancho A4

Referencia: 1148280

Dimensiones



Longitud	43,3 mm
Ancho	13 mm
Altura	10 mm

Datos técnicos

Apropiado para carril de montaje	sí
Rosca	M12x60mm
Rosca métrica	12
Conforme a ROHS	sí