

Ficha Técnica

Adaptador de ampliación PG - M

Referencia: 2088301



Adaptador de un orificio con rosca métrica a un orificio con rosca PG.



CE M Pg

CuZn
37 Latón

N níquelado

Datos maestros

Referencia	2088301
Tipo	165 ADA M12-PG7
Denominación 1	Adaptador
Denominación 2	M - PG
Fabricante	OBO
Dimensión	M12-PG7
Material	Latón
Superficie	níquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	0,59 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1774 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Adaptador de ampliación PG - M

Referencia: 2088301



Dimensiones

Medida D	8 mm
Medida E	15,5 mm
Medida L	16 mm
Medida L1	6 mm
Medida L3	9 mm
Medida L4	3 mm



Datos técnicos

protegido contra explosiones	no
Tipo de rosca exterior	Métrico
Tipo de rosca interior	PG
Medida de rosca métrica exterior	12
Medida de rosca PG interior	7
Ancho de llave	14
Niquelado	sí