Ficha Técnica

Nagel-Fix 2.0, con clavo de acero

Referencia: 2222837

Abrazadera de uña Nagel-Fix 2.0 con clavo de acero zincado premontado para fijar conductores en ranuras de pared de 25-46 mm y en mampostería.



HALOGEN FREE

PP Polipropileno

Datos maestros


Referencia	2222837
Tipo	2023 40
Denominación 1	Clavo-Fix 2.0
Fabricante	OBO
Dimensión	46x25x40
Color	naranja; RAL 2003
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,307 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0099 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Nagel-Fix 2.0, con clavo de acero

Referencia: 2222837

Dimensiones



Longitud	43,8 mm
Ancho	23,5 mm
Altura	7 mm

Datos técnicos

Tipo de fijación	Clavo de acero
Abrazadera doble	sí
Ejecución	Rectangular (para conductor plano)
para diámetro de clavo	3
endurecido	sí
Libre de halógenos	sí
Con clavo	sí
Diámetro de clavo	3 mm
Longitud de clavo	40 mm
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no
Transparente	no
Bloqueo de tubo	no