Ficha Técnica

Soporte para conductor, parte activa para Rd 8-10 mm

Referencia: 5228026

- Con agujero alargado abierto para un montaje rápido

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5228026
Tipo	156 8-10
Denominación 1	Parte superior
Denominación 2	con agujero alargado abierto
Fabricante	OBO
Dimensión	56mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	2,68 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0607 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Ficha Técnica

Soporte para conductor, parte activa para Rd 8-10 mm

Referencia: 5228026

Datos técnicos

Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí