Ficha Técnica

Punta captadora redondeada por un lado, rosca M16

Referencia: 5402808

- Con rosca M16 x 20
- Con lengüeta de conexión
- Incluye conector premontado tipo 5001 DIN para conductor redondo Rd 8-10
- Para pies con rosca interior M16

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5402808
Tipo	101 A-L100
Denominación 1	Punta captadora
Denominación 2	con lengüeta de conexión
Fabricante	OBO
Dimensión	1000mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	160 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,8202 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Punta captadora redondeada por un lado, rosca M16

Referencia: 5402808

Dimensiones



Longitud	1.000 mm
Medida L	1.000 mm

Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Versión	Punta captadora
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Ø	16 mm
Conforme a ROHS	sí