Ficha Técnica

Perfil para montaje de módulos FV, instalación en suelo

Referencia: 5900540

Perfil para montar módulos fotovoltaicos en sistemas de instalación en suelo. Montaje del perfil en soportes premontados con conectores transversales KV FT. Montaje de los módulos FV en el perfil con abrazaderas finales y/o intermedias del tipo KLE y/o KLZ. Conexión de varios perfiles con conector longitudinal LV FT o conector transversal KV FT, atornillable.

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5900540
Tipo	TPU 6000 FT
Denominación 1	Perfil de armazón universal
Denominación 2	para sistema independiente
Fabricante	OBO
Dimensión	40x80x6000
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	2040 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones



Longitud	6.000 mm
Ancho	40 mm
Altura	80 mm

Ficha Técnica

Perfil para montaje de módulos FV, instalación en suelo

Referencia: 5900540

Datos técnicos

Conforme a ROHS	sí
Canal de cable integrado	no
Canal de cable opcional	no
Momento de resistencia Wx	10600 mm³
Momento de resistencia Wy	5200 mm³