

Ficha Técnica

Apoyo simétrico, parte inferior 100

Referencia: 6044390



Parte inferior del apoyo simétrico para el sistema BKRS, adecuado para travesaño, tipo BSST 100. Se puede utilizar para bandejas portacables transitables, ancho de 100 mm. Con pasajes roscados para el montaje de componentes de conexión, por ejemplo, abrazaderas para tubo, y con agujeros alargados para montaje en suelo hasta M10. El material de fijación se debe pedir por separado.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6044390
Tipo	BSSU 190 1010 FS
Denominación 1	Soporte de suelo simétrico
Denominación 2	Parte baja, hasta ancho 100
Fabricante	OBO
Dimensión	B100mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	55,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,0761 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Apoyo simétrico, parte inferior 100

Referencia: 6044390



Dimensiones



Longitud	50 mm
Altura	190 mm
Medida B	56 mm
Medida L	106 mm

Datos técnicos

Versión	Otros
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables máx.	100 mm
Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables mín.	100 mm
Apropiado para anchura de las bandejas	100 mm
Fijación de bandejas	Atornillable
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no