


Ficha Técnica

Unión angular 160 FS

Referencia: 6227832



Unión curva para bandejas portables de vano ancho de ala 160 mm.
Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



- St

Acero
- FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6227832
Tipo	WRWVK 160 FS
Denominación 1	Unión angular
Denominación 2	para sistema de vano ancho 160
Fabricante	OBO
Dimensión	160x500
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	199,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,4958 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión angular 160 FS

Referencia: 6227832



Dimensiones



Longitud	500 mm
Ancho	20 mm
Altura	160 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión curva
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	160 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado