

Ficha Técnica

Garra tensora, carga ligera TKS A4

Referencia: 6355835



Garra tensora con tuerca hexagonal para la fijación de construcciones en vigas metálicas.
La capacidad de de la garra tensora está limitada a un espesor de fijación de 36 mm



A4 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	6355835
Tipo	TKS-L36 M8 A4
Denominación 1	Grapa tensora ligera
Fabricante	OBO
Dimensión	M8x80
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	16 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Garra tensora, carga ligera TKS A4

Referencia: 6355835



Dimensiones



Altura	36 mm
--------	-------

Datos técnicos

F en kN	10 kN
Apropiado para espesor de brida máx.	36 mm
Apropiado para espesor de brida mín.	16 mm
Rosca métrica	8
Conforme a ROHS	sí
Tor-nillo	M8 x 80