


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con arandela y tuerca F

Referencia: 6407560



Tomillo de cabeza alomada con cuello cuadrangular, incluido tuerca hexagonal y arandela.
Calidad 8.8




St	Acero
F	galvanizado en caliente

Datos maestros

Referencia	6407560
Tipo	FRS 10x25 F 8.8
Denominación 1	Tomillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca y arandela
Fabricante	OBO
Dimensión	M10x25
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1007 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	25 mm
Medida D	24 mm
Medida d	10 mm
Medida L	25 mm

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con arandela y tuerca F

Referencia: 6407560



Datos técnicos

Clase de resistencia	8.8
Rosca métrica	10
Tipo de rosca	Métrico
Forma de la cabeza	Cabeza de hongo con cuadrado
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	sí
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	17
Sistema roscado	Otros
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no