Ficha Técnica

Tuerca multiuso A4

Referencia: 6408920

Tuerca con arandela en U adosada según EN 1661.




CE

A4 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	6408920
Tipo	KM M8 A4
Denominación 1	Tuerca Combi
Denominación 2	con arandela presionada
Fabricante	OBO
Dimensión	M8
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4401
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0389 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Medida d	8 mm
Medida h	8 mm

Ficha Técnica

Tuerca multiuso A4

Referencia: 6408920

Datos técnicos

Rosca	M8
Rosca métrica	8
Tipo de rosca	Métrico
Libre de halógenos	sí
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	13
Autofijador	sí
Rosca izquierda	no
Rosca imperial	5/16 pulgada
Versión de tuerca	Tuerca
Tuerca de sistema roscado	Hexágono exterior