

Ficha Técnica

Unión recta DD

Referencia: 7070314



Unión recta ancha para instalación en todas las bandejas portacables y sistemas de bandejas portacables de amplios vanos. Incluido el material de fijación.
Including appropriate fastening material.



- St Acero
- DD Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros	
Referencia	7070314
Tipo	SSLB 200 DD
Denominación 1	Chapa de unión
Denominación 2	ancho, con 2 fijaciones
Fabricante	OBO
Dimensión	B200mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	18,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5084 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Unión recta DD

Referencia: 7070314



Dimensiones

Ancho	185 mm
Ancho	8 in
Altura	4 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida B	200 mm

Datos técnicos

Número de tornillos	2 St.
Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	35 mm
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado
Tipo vano ancho	sí