


Ficha Técnica

Conector articulado FS

Referencia: 7082002



Conector articulado para bandejas portacables con 35 mm de altura lateral.
Incluido el material de fijación.



- St

Acero
- FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7082002
Tipo	RGV 35 FS
Denominación 1	Conector articulado
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	35x240
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	11 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3981 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conector articulado FS

Referencia: 7082002



Dimensiones



Tamaño	234 x 31
Longitud	234 mm
Ancho	23 mm
Altura	35 mm
Altura	1 in
Espesor de chapa	2 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	35 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado