


Ficha Técnica

Conector articulado 110 FS

Referencia: 7082037



Conector articulado para bandejas portacables con 110 mm de altura lateral. Incluido el material de fijación.



- St** Acero
- FS** galvanizado en banda

Datos maestros	
Referencia	7082037
Tipo	RGV 110 FS
Denominación 1	Conector articulado
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	110x300
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	61,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,7498 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector articulado 110 FS

Referencia: 7082037



Dimensiones



Tamaño	300 x 106
Longitud	300 mm
Ancho	16 mm
Altura	110 mm
Altura	4 in
Espesor de chapa	2 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	110 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado
Tipo vano ancho	no