

Ficha Técnica


Unión FT

Referencia: 7103576



Unión recta para la conexión de bandejas de escalera y piezas preformadas con altura de ala de 40 mm.

La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	7103576
Tipo	SLV 62 FT
Denominación 1	Conector recto con tornillos
Denominación 2	p/ bandeja escalera SLZ y SL62
Fabricante	OBO
Dimensión	210x62
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	27,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,7265 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión FT

Referencia: 7103576



Dimensiones



Tamaño	210x45
Longitud	210 mm
Ancho	45 mm
Altura	12 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	no
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado
Tipo vano ancho	no