


Ficha Técnica

Conector A4

Referencia: 7103592



Unión recta para la conexión de bandejas de escalera y piezas preformadas con altura de ala de 35 mm.
La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.



A4 Acero inoxidable

Datos maestros	
Referencia	7103592
Tipo	SLV 52 A4
Denominación 1	Conector recto con tornillos
Denominación 2	para bandeja de escalera SLZ L
Fabricante	OBO
Dimensión	170x52
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	14 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2258 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector A4

Referencia: 7103592



Dimensiones



Tamaño	170x40
Longitud	170 mm
Ancho	40 mm
Altura	10 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	no
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	35 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	sí
Tipo de conexión	Conector roscado
Tipo vano ancho	no