Ficha Técnica

PYROCOMB® Intube Cubierta de tubo

Referencia: 7204304

Cubiertas de tubo con revestimiento interior con cierre de clic. Espacio interior totalmente utilizable para cables y tubos de instalación eléctrica. Uso en interiores. Producto de construcción marcado CE, con autorización europea según ETA-13/0904 y homologación general de tipo de construcción alemana. Resistencia al fuego hasta 120 minutos.Cierre con 2 tapones de espuma suministrados. El sellado de superficie se efectúa con masa de revestimiento PYROCOAT® ASX.En algunos casos de aplicación se prescribe el uso de correas de sujeción metálicas para la seguridad de las cubiertas de tubo en tabiques ligeros. Consultar detalles en las instrucciones de montaje/ homologación.

CE

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	7204304
Tipo	CTS 12300
Denominación 1	Cubierta de tubos
Denominación 2	recubiertas interiormente
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø107x300mm
Color	Gris
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	70 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

PYROCOMB® Intube Cubierta de tubo

Referencia: 7204304

Dimensiones



Longitud	300 mm
Medida B	116,4 mm
Medida d mín.	107 mm
Medida L	300 mm



Datos técnicos

Modelo de protección contra incendios	Aislamiento prefabricado
Ejecución	redondo
para abertura máx.	165 mm
para abertura mín.	125 mm
Conforme a ROHS	sí
Accesorios necesarios	no