Ficha Técnica

Codo vertical, de 2 compartimentos, altura de canal 38 mm

Referencia: 7400623

Codo vertical (2 compartimentos) para el cambio de dirección vertical de canales de instalación bajo suelo empotrados (conexiones de pared, alimentaciones).



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7400623
Tipo	KV2 19038-2
Denominación 1	Codo vertical
Denominación 2	2 comp. para EÜK-2
Fabricante	OBO
Dimensión	270x177,7x177,7
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	82,41 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,9539 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Codo vertical, de 2 compartimentos, altura de canal 38 mm

Referencia: 7400623

Dimensiones



Longitud	178 mm
Ancho	190 mm
Altura	38 mm
Medida a	80 mm
Medida b	110 mm
Medida h	38 mm

Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	1
Número de conductos	2 St.
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Ancho de canal mín.	190 mm
Altura de canal mín.	38 mm
Sección elevación a	2639 mm²
Sección elevación b	3730 mm²
Conforme a ROHS	sí