Ficha Técnica

Canal ciego, altura 65 mm

Referencia: 7402223



Unidad de canal de 3 compartimentos a ras de pavimento con 3 tapas ciegas para la conducción de cables. Se suministra con conectores para canal, 6 ángulos de fijación y tabiques separadores. La tapa del canal se suministra atornillada.

CE

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7402223
Tipo	OKA-T 30065
Denominación 1	Canal a ras de pavimento
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	2400x300x65
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	2989,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	133,994 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Canal ciego, altura 65 mm

Referencia: 7402223

Dimensiones



Longitud	2.400 mm
Ancho	300 mm
Altura	65 mm
Medida b	300 mm
Medida h	65 mm

Datos técnicos

Número de aberturas de montaje	0
Número de unidades de montaje previstas	0
Número de conductos	3 St.
Posibilidad de ampliación	para el montaje de mecanismos
Fijación de tapa con retención	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	no
Adecuado para juntas de dilatación	no
Con tabique de separación	sí
Abertura de montaje	Sin
Tapa desmontable	sí
Conforme a ROHS	exento
Modelo para carga pesada	no
Fijación de tabique de separación	rasten
Fijación de tabique de separación	encajar