
Ficha Técnica

Tapa ciega

Referencia: 7404928



Tapa ciega para el canal sobre pavimento AIK, apropiada para las bases de canal AIK/U. La tapa se atornilla en los perfiles laterales de aluminio de la base del canal. El bisel de la tapa cubre la base del canal formando un ángulo de 45º.

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	7404928
Tipo	AIKF D 20070
Denominación 1	Tapa ciega
Denominación 2	para canal de superficie
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	550 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	12,6499 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica


Tapa ciega

Referencia: 7404928

Dimensiones



Longitud	800 mm
Ancho	200 mm
Altura	70 mm
Medida b	266 mm
Medida h	67 mm



Datos técnicos

Número de aberturas de montaje	0
Versión	Tapa biselada en un lado
Función	Estándar
Con orificio de conexión	no
Con saliente	sí
Abertura de montaje	Sin
Conforme a ROHS	sí