# Ficha Técnica

## Tapa de registro ZES6

## Referencia: 7406749



Tapa de registro para cierre ciego de una abertura de montaje rectangular de tamaño nominal 6, en un sistema bajo suelo o suelo técnico. Marco protector de moqueta de poliamida.

En el momento de la entrega, la entalladura para el revestimiento del suelo está ajustada a 5 mm, pero si es necesario también se puede ajustar a 3, 8 o 10 mm.

PA Poliamida

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 7406749 |
| Tipo | ZES6-2 U10T 7011 |
| Denominación 1 | Tapa enc. caja de registro |
| Denominación 2 | para montaje universal |
| Fabricante | OBO |
| Color | gris hierro; RAL 7011 |
| Material | Poliamida |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 150 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 4,3626 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Tapa de registro ZES6

## Referencia: 7406749

### Dimensiones




| | |
|---|---|
| Longitud | 221 mm |
| Ancho | 274 mm |
| Altura | 65 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Versión | Rectangular |
| Marco para revestimiento del suelo | sí |
| Cuidados del suelo | seco |
| Altura del piso mín. | 62 mm |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | no |
| Apropiado para limpieza con agua | no |
| Apropiado para caja bajo suelo | 250/350 |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Longitud, dimensiones de montaje | 201 mm |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | 6 |
| Modelo del marco | marco protector de moqueta , |
| Conforme a ROHS | sí |
| Rango de sujeción D máx. | 75 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 8 mm |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 3.000 N |
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 2.000 N |
| Espesor del revestimiento del suelo | 5 mm |
| Espesor máx. del revestimiento del suelo | 10 mm |