Ficha Técnica

Kit de nivelación de altura ASH 250-4 320

Referencia: 7410136



Kit de nivelación de altura para cajas bajo suelo UZD250-4 con una altura de instalación de 240 a 320 mm para elevar la UZD in situ.

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7410136
Tipo	ASH 250-4 320
Denominación 1	Kit nivelación altura
Denominación 2	para UZD 250-4
Fabricante	OBO
Dimensión	353x183x46
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Unidad de embalaje
Peso	172 kg
Unidad de peso	kg/100 unidad embalaje
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,5485 kg CO2e / 4 Unidad

Ficha Técnica

Kit de nivelación de altura ASH 250-4 320

Referencia: 7410136

Dimensiones



Longitud	353 mm
Ancho	183 mm
Medida A	353 mm
Medida B	183 mm
Medida l	47,5 mm

Datos técnicos

Versión	Cuadrado
Chapa de base	no
Retráctil a nivel del suelo	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	no
Altura de pavimento máx.	320 mm
Altura de pavimento mín.	240 mm
para la conexión de tubos	no
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Ancho de canal máx.	250 mm
Ancho de canal mín.	190 mm
Altura mínima de pavimento	240
Margen de nivelación máx.	320 mm
Margen de nivelación mín.	240 mm
Conforme a ROHS	sí