Ficha Técnica

EÜK Codo vertical

Referencia: 7425935

Codo vertical para la modificación de dirección en 90°, apropiado para tamaño de canal 60x25.

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	7425935
Tipo	KV DU 6025 90
Denominación 1	Codo vertical 90º
Denominación 2	para DU 6025
Fabricante	OBO
Color	Gris claro
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	13 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3001 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

EÜK Codo vertical

Referencia: 7425935

Dimensiones



Longitud	200 mm
Ancho	60 mm
Altura	25 mm

Datos técnicos

Número de conductos	1 St.
Ancho de canal mín.	60 mm
Altura de canal mín.	25 mm
Sección elevación a	1030 mm²
Conforme a ROHS	sí