Ficha Técnica

Caja bajo suelo para GES9

Referencia: 7427434

Carcasa de instalación empotrada de forma cuadrada para GES9-3 para suelos de pavimento continuo. Con entradas pretroqueladas para la introducción de las canalizaciones (M25) desde los cuatro lados.

La carcasa se suministra cerrada con una tapa protectora de montaje.

La profundidad mínima de montaje es de 95 mm y el margen de nivelación de + 30 mm.

St	Acero
VZ	zincado

Datos maestros

Referencia	7427434
Tipo	GES9 BOX EX
Denominación 1	Caja de instalacion
Denominación 2	altura de pavim. 95-125mm
Fabricante	OBO
Dimensión	246x252x100
Material	Acero
Superficie Norma superficies	Galvanizado
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	209 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,3002 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Caja bajo suelo para GES9

Referencia: 7427434

Dimensiones





Longitud	246 mm
Ancho	246 mm
Medida h	95 mm

Datos técnicos

Altura de pavimento máx.	125 mm
Altura de pavimento mín.	95 mm
Altura mínima de pavimento	95
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Margen de nivelación mín.	30 mm
Conforme a ROHS	exento