Ficha Técnica

RKSN2 9 con UT4 45

Referencia: 7429622



Conjunto de tapa y marco con altura regulable con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje directo en todo tipo de suelos que necesitan limpieza en seco en interiores.
El volumen de suministro incluye:
- Caja del tamaño nominal 9 con salida de cable,
- Tres soportes universales UT4/45 para cuatro mecanismos Modul 45® cada uno.
Caja y salida de cable de acero inoxidable. Rebaje de pavimento en la caja 25 mm.

A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7429622
Tipo	RKSN2 9 KU V25
Denominación 1	Kit completo
Denominación 2	para todo tipo de suelos
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	482 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	24,3703 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

RKSN2 9 con UT4 45

Referencia: 7429622

Dimensiones





Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Altura del piso máx.	155 mm
Altura del piso mín.	110 mm
Margen de nivelación máx.	155 mm
Margen de nivelación mín.	110 mm
Conforme a ROHS	exento
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Espesor del revestimiento del suelo	25 mm