List technických údajů

Instalační krabice 1+1 prázdná

Objednací číslo: 7408838



Instalační krabice pro podlahovou zásuvku GES R2 k montáži do krabice do mazaniny UD GES R2 a do desek dvojitých podlah s průměrem montážního otvoru 122 mm.

Součástí dodávky jsou přepážka a dva kryty pro vestavbu jednotlivých přístrojů Modul 45. Pomocí volitelné montážní desky lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

PA Polyamid

Kmenová data


Objednací číslo	7408838
Typ	MT R2 1-1
Označení 1	Přístrojová vložka
Označení 2	pro 2x Modul 45
Výrobce	OBO
Barva	grafitově černá; RAL 9011
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	15,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,8805 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Instalační krabice 1+1 prázdná

Objednací číslo: 7408838

Rozměry





Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	2
Počet prvků pro odlehčení tahu	1
Osazení	Prázdný kryt
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ne
Provedení víka	Kruhová
Možnost instalace těsnění	Ano
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Druh přístroje	Rastr M45
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
Instalační technika	Rozteč M45
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Upínací rozsah D, max.	50 mm
Upínací rozsah D, min.	25 mm
Možnost odlehčení tahu	Ano