

EGS | Catálogo 2011



Sistemas de aparelhagens

THINK CONNECTED.

Bem-vindo ao apoio ao cliente

Telefone de assistência: +351 219 253 220

Fax para questões: +351 219 253 226

Fax para encomendas: +351 219 151 429

E-mail: info@obo.pt

Internet: www.obo.pt



Utilize a linha directa para o apoio ao cliente da OBO! Através da linha de assistência +351 219 253 220, estamos à sua disposição diariamente, das 9:00 às 18:00, para quaisquer esclarecimentos sobre toda a gama da OBO para instalações eléctricas. A nova estrutura do apoio ao cliente da OBO oferece garantia completa:

- Parceiro de contacto privilegiado na sua região
- Todas as informações sobre a gama de produtos OBO
- Aconselhamento técnico sobre instalações especiais
- Acesso rápido e directo a todos os dados técnicos dos produtos OBO – porque até na proximidade com os clientes queremos ser os primeiros!

Conteúdo

	Auxiliares de planeamento	5
	Sistemas de tomadas Modul 45	51
	Sistemas de tomadas Modul 45connect	59
	Sistemas de comutação e de ligação Modul 45	63
	Sistemas de conectores Modul 45	73
	Sistemas de caixas de encastrar e saliente Modul 45	81
	Sistemas para locais de trabalho	91
	Sistemas industriais	97
	Sistemas de distribuição de energia	107
	Índices	115



Seminários EGS da OBO: saiba tudo em primeira mão

Com um programa alargado de acções de formações e seminários sobre Sistemas de Aparelha-gens, a OBO apoia os técnicos com conhecimentos em primeira mão. Para além das bases teóricas, também é abordada a sua aplicação prática no dia-a-dia. Exemplos de aplicação e de cálculo completam esta abrangente troca de conhecimentos.

Memórias descritivas, informações sobre produtos e fichas técnicas

Tornamos a sua vida mais fácil: com uma abrangente selecção de documentos que tornam o projecto, a preparação e a instalação muito intuitiva. Aqui estão incluídos:

- Memórias descritivas
- Informações sobre os produtos
- Fichas de características
- Fichas técnicas

Estes documentos são constantemente actualizados e podem ser consultados a qualquer momento na área de downloads, de forma gratuita na Internet em www.o-bo.pt ou em www.obo.de.

Documentos técnicos na Internet em www.ausschreiben.de

Pode consultar, gratuitamente, mais de 10 000 referências das famílias KTS, BSS, TBS, LFS, EGS e UFS. A OBO disponibiliza informação detalhada e actualizada sobre todos os produtos. Estão disponíveis todos os formatos convencionais de ficheiros (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM).

www.ausschreiben.de

Conteúdo, Auxiliares de planeamento e montagem

	Auxiliares de planeamento gerais	6
	Sistemas de tomadas Modul 45	11
	Sistemas de tomadas Modul 45connect	15
	Sistemas de comutação e de ligação Modul 45	21
	Sistemas de conectores de dados Modul 45	27
	Sistemas de caixas de encastrar e salientes Modul 45	35
	Sistemas industriais	43
	Mais informações	48



O princípio do Modul 45



Um para tudo.

A nova simplicidade

Cada edifício necessita para a instalação eléctrica também de uma solução individual. Com a série Modul 45 da OBO é sempre possível encontrar uma solução funcional e esteticamente surpreendente. O Modul 45 permite uma aplicação universal: em calhas técnicas, em sistemas de chão, em colunas de distribuição, bem como em sistemas de montagem de encastrar e em paredes ocas. Com a ajuda de espelhos e caixas para aparelhagens, é possível utilizar aparelhagens Modul 45 também em sistemas LFS com tampas da série 80. Juntamente com calhas e espelhos, surge um sistema no qual tudo se conjuga de forma ideal e que pode ser adaptado a novas necessidades em qualquer momento e com poucas intervenções. Interruptores, tomadas e conectores de dados são li-

gados por encaixe facilmente. A montagem de aparelhos nunca foi tão rápida e simples.

Vantagens do Modul 45:

- Estrutura modular
- Planeamento simples e rápido
- Fácil montagem
- Elevada eficiência graças a uma economia de tempo e custos
- Várias possibilidades de aplicação
- Poupança de espaço
- Fácil substituição
- Capacidade de adaptação flexível
- Design atractivo

Modul 45 nos diferentes sistemas OBO



Um para tudo.

Calhas técnicas com tampa de 80

Extrema facilidade de montagem, estrutura modular e prática, caracterizam as calhas técnicas em plástico, aço ou alumínio. Simplesmente, através de uma caixa de aparelhagem e um espelho, é possível utilizar a técnica Modul 45.

Deskbox

O melhor equipamento: a Deskbox pode ser equipada individualmente com ligações de dados, de comunicação, tomadas e interruptores Modul 45. A Deskbox é atractiva para a secretária, graças ao seu formato curvo e elegante.

Coluna de distribuição

A energia não pode fluir melhor: os sistemas de colunas de distribuição ISS da OBO permitem o posicionamento livre dos pontos de distribuição nas proximidades do local de trabalho. Através do equipamento com aparelhagens Modul 45, um futuro flexível está sempre ao alcance.

Calhas técnicas Rapid 45

Montagem simples, aspecto visual perfeito: a calha técnica Rapid 45 é de aplicação universal. Podem ser instaladas como calhas de pa-

rapeito e de rodapé, oferecem muito espaço para todas as quantidades de cabos. Com apenas uma intervenção é possível ligar por encaixe interruptores, tomadas, etc. num perfil de calha.

Sistemas de chão

Os sistemas de chão da OBO oferecem um acesso cómodo e seguro para a distribuição de energia, redes de dados internas e externas, bem como para telecomunicações. Particularmente elegante: a condução de cabos de forma oculta. A gama compatível com o sistema Modul 45 inclui soluções para todos os tipos de pavimento e utilizações.

Sistemas de encastrar e para paredes ocas

As aparelhagens Modul 45 já não prevalecem. Com novas soluções e novos produtos, a OBO acompanha a crescente procura por componentes práticos: através das soluções de encastrar e para paredes ocas resultam novas possibilidades para a instalação.

Ponto de distribuição de energia

Tudo o que é bom vem de cima: o ponto de distribuição de energia, extremamente robusto e adequado para a área industrial, é suspenso no tecto. Pode ser equipa-

do com aparelhos Modul 45 e oferece opções de ligação para corrente eléctrica, conectores de dados e ar comprimido. Estão disponíveis unidades previamente equipadas e cabladas.





Quais os custos ou mais valias geradas pelo sistema Modul 45?



Instalação rápida e económica.

O tempo é favorável

O sistema Modul 45 torna o trabalho mais rápido em todas as fases do projecto e, desse modo, mais agradável e económico. Graças à dimensão única e à variedade de acessórios, pode utilizar este sistema para os mais diversos tipos de instalações. Isto acelera o planeamento – uma vantagem decisiva, quando é necessário agir a curto prazo. Também os seus custos de armazenamento e de logística podem ser reduzidos: são necessários menos sistemas diferentes, provenientes de fabricantes diferentes. A técnica de encaixe proporciona uma execução rápida das instalações e de alterações posteriores.

Economia de tempo graças ao Plug & Play

Com o novo sistema de tomadas Modul 45connect, a OBO oferece o mais rápido, simples e seguro tipo de instalação eléctrica. Um adaptador para o sistema de encaixe GST18i é encaixado facilmente na tomada e permite uma ligação segura e a condução da corrente eléctrica com extensões VL. Os demorados passos de trabalho para ligar tomadas, tais como o descarnamento de cabos e a montagem de dispositivos de redução de tensão, desaparecem.

Um princípio que compensa

Os tempos de montagem são actualmente, além do funcionamento e do design, características de qualidade essenciais de um produto. O sistema Modul 45 simplifica a instalação e, dessa forma, reduz os tempos de montagem. As despesas de montagem, desmontagem e substituição de aparelhos são significativamente menores relativamente aos tipos de instalação convencionais. A vantagem decisiva: interruptores, tomadas e etc. são encaixados facilmente no sistema com uma única intervenção e assim se conclui uma instalação perfeita, atractiva e prática.



Qual é o sistema de instalação ideal para o sistema Modul 45?



A equipa-maravilha: Rapid 45 e o sistema Modul 45.

Feitos um para o outro: Rapid 45 e o sistema Modul 45

As calhas técnicas Rapid 45 e as colunas de distribuição com sistema de tampa de 45 mm foram desenvolvidos especialmente para o sistema Modul 45: a conjugação perfeita de um design moderno e elegante e uma instalação económica e rápida. Não são necessários quaisquer componentes adicionais para a montagem, tais como caixas de aparelhagem, adaptadores ou espelhos. As aparelhagens são ligadas por encaixe directamente no sistema de tampa e formam uma dupla imbatível.

O que faz a diferença: calha técnica GEK Rapid 45

A Rapid 45 é caracterizada pelo formato invulgar com arestas superiores oblíquas. Graças à sua superfície anodizada, a Rapid 45 em alumínio pode ser integrada sem problemas num escritório com um equipamento elegante. Está disponível em dois tamanhos, como calha individual ou dupla.

Muito elegante

Sistema de tampa ISS da série 45. Com um diâmetro de apenas 70 mm, o perfil de alumínio do sistema ISS Modul 45 marca a diferença. Na parte da frente encontra-se uma abertura para a montagem directa de aparelhos de comutação e de encaixe do sistema Modul 45. Uma tampa em alumínio tapa-os totalmente. Deste modo, obtém-se um formato extremamente elegante.



O novo sistema de tomadas Modul 45connect é o passo conseqüente para tornar a instalação eléctrica ainda mais rápida e segura. Uma tomada é montada e ligada com poucas intervenções. Os adaptadores com o sistema GST18i são encaixados facilmente na tomada e, desse modo, pode ser estabelecida a ligação, por ex., através dos conhecidos condutores de ligação VL. Também a ligação em série de várias tomadas não representa qualquer problema

com o adaptador certo. Tempos de montagem eficientes e uma instalação segura e simples tornam as novas tomadas num complemento especialmente económico da gama Modul 45 da OBO.


Auxiliares de planeamento de sistemas de tomadas Modul 45



O que é o Modul 45connect?	16
Quais as vantagens do sistema Modul 45connect?	17
Em que áreas pode ser utilizado o sistema Modul 45connect?	18
Auxiliares de montagem de tomadas Modul 45connect	19



O que é o Modul 45connect?



Montagem a alta velocidade

Tempo é dinheiro! Esta expressão ganha cada vez mais significado. Os tempos de instalação e montagem são cada vez mais importantes na decisão a favor ou contra um produto. O novo sistema de tomadas Modul 45connect da OBO BETTERMANN aplica-se aqui de forma ideal, oferece novas e inovadoras possibilidades em termos de rapidez, segurança e flexibilidade.

O novo conceito de tomadas

As tomadas Modul 45connect são facilmente instaladas e exigem um reduzido esforço de montagem. E tudo isto sem prescindir das vantagens comprovadas dos produtos tipo Modul 45. As ligações de encaixe das novas tomadas estão posicionadas lateralmente e são, por isso, especialmente adequadas para utilização com calhas técnicas ou colunas de distribuição. A par da convencional cablagem fixa, até uma secção transversal de cabo de 2,5 mm², a nova disposição das ligações de encaixe possibilita o encaixe simples de adaptadores. Para a utilização específica em determinados países estão também disponíveis tomadas Schuko e tomadas com pino de ligação à terra na versão dupla e tripla com direcção de encaixe de 33°.


Adaptadores

Todos os adaptadores para o sistema Modul 45connect estão disponíveis com o sistema de encaixe GST18i, adaptadores de ficha e de tomada, oferecem uma possibilidade padronizada de ligação e reencaminhamento para as conhecidas extensões VL. Para a separação visual dos circuitos, todos os adaptadores de ligação e cabos de ligação estão disponíveis nas cores preto e branco.

Adaptador de conexão

Mais uma nova função, é a ligação de tomadas com o conector para o sistema Modul 45connect. Sem necessidade de cablagem adicional é possível criar combinações de tomadas múltiplas (até combinações sêxtuplas).

Quais as vantagens do sistema Modul 45connect?



Instalação rápida

As tomadas Modul 45connect em conjunto com os adaptadores de ligação diminuem significativamente o tempo de montagem, em comparação com uma instalação de tomada convencional. Deixam de ser necessários passos demorados na ligação de tomadas, como o descarnamento, a ligação de cabos e a montagem de dispositivos de redução de tracção. A ligação das tomadas pode ser realizada sem ferramentas e em poucos passos

Protecção contra contacto

Se, na instalação eléctrica, forem utilizadas tomadas com adaptador de ligação ou conector, é possível prescindir de uma caixa de protecção adicional. O Modul 45connect assegura uma abrangente protecção contra contacto, de acordo com os requisitos da

VDE.

Mais segurança

Fica praticamente excluída a possibilidade de trocar os lados de ligação se for utilizado um adaptador. Cada tomada possui um lado de ligação da tomada e um lado de ligação da ficha, em que pode ser encaixado apenas um adaptador adequado. Anomalias e danos subsequentes resultantes de uma cablagem incorrecta estão excluídos com o sistema de tomadas Modul 45connect.

Flexível e com futuro garantido

No caso de uma alteração posterior do sistema, é apenas necessário soltar as ligações de encaixe, podendo o sistema ser então adaptado sem problemas às novas circunstâncias.





Em que áreas pode ser colocado o sistema Modul 45connect?



Condução de cabos com sistema de tampa da série 45

Em sistemas de condução de cabos com tampa da série 45, é utilizado o novo sistema de tomadas Modul 45connect. As tomadas podem ser encaixadas directamente no sistema de tampa, oferecendo assim a máxima comodidade de instalação. A ligação das tomadas e a condução até à tomada seguinte é realizada com adaptadores rectos de ficha de corrente e de tomada de corrente. Também a ligação em série de tomadas (até combinações de 6 tomadas) pode ser realizada e montada sem problemas com o conector para Modul 45connect com poucas intervenções.

Sistemas de condução de cabos com sistema de tampa da série 80

A aparelhagem em sistemas de condução de cabos com sistema com tampa de 80 pode ser realizada com o espelho modular 71MT3/45. O espelho modular é aberto para baixo e oferece espaço suficiente para os adaptadores de ligação rectos com o sistema de encaixe GST18i. Além da ligação de corrente, também a condução até à tomada seguinte pode ser realizada sem problemas. Outra vantagem: graças ao formato compacto e à reduzida profundidade de montagem das tomadas Modul 45connect, é obtido um maior espaço de instalação para cabos e condutores adicionais.

Sistemas de aparelhagem para chão falso e sistemas de calhas de pavimento

A aparelhagem em sistemas de chão falso e em calhas de pavimento abertas é ainda mais cómodo e seguro, graças ao sistema Modul 45connect. A instalação de aparelhos é executada com os espelhos modulares MT3/45 e MT4/45. A ligação das tomadas é efectuada através de um adaptador em U, concebido especialmente para sistemas sob o pavimento. O ponto de ligação para a extensão encontra-se junto ao adaptador em U, por baixo da tomada. Também as combinações de tomadas como, por exemplo, 1 x quádrupla ou 2 x dupla podem ser realizadas de forma simples e rápida com o Modul 45connect.

Auxiliar de montagem de tomadas Modul 45connect



Conexão convencional do aparelho

A ligação eléctrica é efectuada através de ligadores rápidos integrados, concebidos para condutores rígidos com uma secção transversal de 1,5 - 2,5 mm². As extremidades dos cabos flexíveis terão que ser equipados com uma ponteira.



Utilização do fixador de alívio de tensão

O fixador de alívio de tensão é encaixado nas ranhuras laterais. É garantida uma redução da tensão de acordo com a norma em cabos com um diâmetro até 10 mm.



Ligação do aparelho com adaptador de ligação

As tomadas possuem 2 lados de ligação, designados como lado da ficha e lado da tomada. Através da codificação mecânica são delimitadas as possibilidades de conexão do adaptador de acordo com cada tipo. É excluída uma ligação incorrecta da tomada graças à codificação.



Adaptador de ligação recto, ficha de corrente

Inserir e encaixar o adaptador de ficha de corrente (adaptador de ligação) no lado macho da tomada.



Adaptador de ligação recto, tomada de corrente

Inserir e encaixar o adaptador de ligação (adaptador de tomada) no lado fêmea da tomada.



Adaptador de conexão





Encaixar o adaptador de conexão na primeira tomada, no lado da tomada, e engatar. Após remover a tampa de protecção é possível encaixar e engatar a tomada seguinte. Nota: são permitidas combinações de tomadas com, no máximo, 2 adaptadores de conexão.



Adaptador de ligação em U, ficha de corrente


Inserir e encaixar o adaptador de ficha de corrente (adaptador em forma de U) no lado macho da tomada.




	STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Polónia
	KEMA-KEUR, Holanda
	Österreichischer Verband für Elektrotechnik (Associação Austríaca para a Electrotécnica), Áustria
	Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V. (Associação da Electrotécnica, Electrónica e Tecnologia da Informação, Associação Registada), Alemanha

Esclarecimento dos pictogramas


Tratamento

	galvanizado de banda
---	----------------------

Símbolo de conformidade

	Communautés Européennes, Declaração de Conformidade CE conforme as directivas CE
---	--

Símbolos de qualidade


	Livre de halogéneos: sem cloro, flúor e bromo
---	---


	Resistência UV
---	----------------

Símbolos específicos dos produtos

	Diâmetro de 60 mm
---	-------------------


	Diâmetro de 68 mm
---	-------------------

	Aparelho de protecção conforme DIN EN 61643-11 ou IEC 61643-11
---	--

	Transição de LPZ 2 para 3
---	---------------------------

	Sinalização acústica
---	----------------------

Materiais metálicos

	Alumínio
---	----------

	Aço
---	-----


Materiais plásticos

	Poliamida
---	-----------

	Policarbonato
---	---------------

	Polietileno
---	-------------

	Polipropileno
---	---------------

	Poliestireno
---	--------------

	Cloreto de polivinilo
---	-----------------------





Breve informação

O novo sistema de tomadas Modul 45connect oferece, além das funções comprovadas dos sistemas Modul 45, outras opções de ligação e de conexão que tornam a instalação eléctrica ainda mais rápida e segura. Através de adaptadores de encaixe é criada uma opção de ligação e condução directa para o sistema de encaixe GST18i. Os demorados passos de trabalho, inevitáveis numa instalação eléctrica convencional, desaparecem por completo.

Descrição do sistema

Material: policarbonato

Tipo de montagem: fixação por encaixe






Ligação: ligadores rápidos de 2 pólos para condutores rígidos de até 2,5 mm², sistema de encaixe GST18i em combinação com adaptador de tomada de corrente e ficha de corrente

Versão: tomadas duplas e triplas

Direcção de encaixe: 33°

Cores (superfícies visíveis): branco puro RAL 9010, cor-de-laranja RAL 2004, verde RAL 6029, vermelho RAL 3001, preto acinzentado RAL 7021, pintura de alumínio semelhante à cor RAL 9006

Sistemas de tomadas Modul 45connect

	Tomada Schuko	Alvéolos 33°	60
	Tomada com pino de terra	Alvéolos 33°	60
	Adaptador de ligação	Ficha de corrente, recta Tomada de corrente, recta Ficha de corrente, formato em U	60
	Adaptador de conexão	Ficha-Tomada	61
	Acessórios	Fixador de alívio de tensão Módulo de descarregador de sobretensões ÚSM-A	61 61

Modul 45connect - Tomadas



Tomada Schuko 33°

Tipo	Cor	emb. unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
SKS-DS3 RW2	branco puro	10	8,240	6117 07 4
SKS-DS3 ROR2	cor-de-laranja	10	8,240	6117 07 6
SKS-DS3 MZGN2	verde	10	8,240	6117 07 8
SKS-DS3 SRO2	vermelho	10	8,240	6117 08 0
SKS-DS3 SWGR2	cinzento	10	8,240	6117 08 1
SKS-DS3 AL2	alumínio lacado	10	8,240	6117 08 2




PC Policarbonato

Tomada Schuko Duplo 33° com ligação lateral, com protecção elevada contra contacto accidental, com ligadores rápidos, 2 pólos, 16 A, 250 V, com bornes de ligação conforme IEC 60884-1.

Tipo	Cor	emb. unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
SKS-DS3 RW3	branco puro	4	11,960	6119 85 0
SKS-DS3 ROR3	cor-de-laranja	4	11,960	6119 85 2
SKS-DS3 MZGN3	verde	4	11,960	6119 85 4
SKS-DS3 SRO3	vermelho	4	11,960	6119 85 6
SKS-DS3 SWGR3	cinzento	4	11,960	6119 85 8
SKS-DS3 AL3	alumínio lacado	4	11,960	6119 86 0

PC Policarbonato

Tomada Schuko Tripla 33° com ligação lateral, com protecção elevada contra contacto accidental, com ligadores rápidos, 2 pólos, 16 A, 250 V, com bornes de ligação conforme IEC 60884-1.



Tomada com pino de terra 33°

Tipo	Cor	emb. unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
SKS-FS3 RW2	branco puro	10	7,880	6119 86 8
SKS-FS3 ROR2	cor-de-laranja	10	7,880	6119 87 0
SKS-FS3 MZGN2	verde	10	7,880	6119 87 2
SKS-FS3 SRO2	vermelho	10	7,880	6119 87 4
SKS-FS3 SWGR2	cinzento	10	7,880	6119 87 6
SKS-FS3 AL2	alumínio lacado	10	7,880	6119 87 8




PC Policarbonato

Tomada Dupla 33° com pino de terra e ligação lateral, com protecção elevada contra contacto accidental, com ligadores rápidos, 2 pólos, 16 A, 250 V, com bornes de ligação conforme IEC 60884-1.

Tipo	Cor	emb. unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
SKS-FS3 RW3	branco puro	4	11,600	6119 88 0
SKS-FS3 ROR3	cor-de-laranja	4	11,600	6119 88 2
SKS-FS3 MZGN3	verde	4	11,600	6119 88 4
SKS-FS3 SRO3	vermelho	4	11,600	6119 88 6
SKS-FS3 SWGR3	cinzento	4	11,600	6119 88 8
SKS-FS3 AL3	alumínio lacado	4	11,600	6119 89 0

PC Policarbonato


Tomada Tripla 33° com pino de terra e ligação lateral, com protecção elevada contra contacto accidental, com ligadores rápidos, 2 pólos, 16 A, 250 V, com bornes de ligação conforme IEC 60884-1.



Adaptador de ligação recto, ficha

Tipo	Cor	emb. unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
STA-SKS S1 SW	preto	10	1,200	6117 19 2
STA-SKS S1 W	branco	10	1,200	6117 19 3



Adaptador de ficha de corrente, recto, para ligação a uma tomada SKS-DS ou SKS-FS pela lateral, para extensão VL com tomada Wieland GST 18i 3p.




Adaptador de ligação recto, tomada

Tipo	Cor	emb. unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
BTA-SKS S1 SW	preto	10	1,200	6117 19 0
BTA-SKS S1 W	branco	10	1,200	6117 19 1

Adaptador de tomada, recto, para ligação a uma tomada SKS-DS ou SKS-FS pelo lado, para extensão VL com ficha Wieland GST 18i 3p.






Adaptador de ligação em U, ficha

Tipo	Cor	emb. unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
STA-SKS SU1 SW	preto	10	1,190	6117 19 6
STA-SKS SU1 W	branco	10	1,190	6117 19 7

Adaptador de ficha de corrente, em forma de U, para ligação a uma tomada SKS-DS ou SKS-FS pela lateral, para extensão VL com tomada Wieland GST 18i 3p.




Adaptador de conexão

Tipo	Cor	emb. unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
VB-SKS S	preto	10	0,590	6117 19 8

Adaptador de conexão para a união de tomadas SKS-DS ou SKS-FS.


Nota: são permitidas combinações de tomadas com 2 adaptadores de conexão.



Fixador de alívio de tensão

Tipo	Cor	emb. unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
ZL-SKS	branco	10	0,467	6117 20 5

Fixador de alívio de tensão para tomada Schuko 0°, tomada com pino de terra 0° e tomadas Modul 45 connect, encaixe lateral. Para fixar um cabo de 3 fios, máx. Ø 10 mm



Módulo de descarregador de sobretensões ÜSM-A

Tipo	Sinalização no aparelho	emb. unidade	Peso kg/100 un.	Ref.
ÜSM-A	acústico	1	1,500	5092 45 1

Módulo descarregador de sobretensões tipo 3 (classe D) conforme DIN EN 61643-11(VDE 0675 parte 6-11), dispositivo de protecção fina para redes 230/400 V. Indicado para aplicação em tomadas Schuko.



- Com comunicação de avaria acústica
- Com tamanho de construção pequeno
- Conexão em Y

Utilização: passível de ser colocado universalmente em todos os sistemas de instalação





Índices

	Índice alfabético	116
	Índice numérico	118
	Índice de tipos	120



P

Placa de suporte para caixa de aparelhagem Modul 45,, 85
 dupla
 Placa de suporte para caixa de aparelhagem Modul 45,, 86
 tripla
 Placa de suporte para saída de cabo, 108
 Ponto de distribuição VH-4 com ligação para ar, 98-99
 comprimido, IP20
 Ponto de distribuição VH-4, IP20, 98
 Ponto de distribuição VH-8 com ligação para ar, 99
 comprimido, IP20
 Ponto de distribuição VH-8, IP20, 99
 Ponto de distribuição VHF-8, IP44, 103
 Ponto de distribuição VHF-8, IP44 com ligação para ar, 103
 comprimido
 Protecção conta pó com dobradiça, 75
 Protecção de encaixe para RJ45, 76
 Protecção visual e mecânica de inserção, 75
 Protecção de conector, 75

R

Relé, 1/1 módulo, 67

S

Safe Clip, 75
 Saída de cabo, 1/1 módulo, 70
 Saída de pavimento rectangular para FlexKanal, 93
 Saída de chão com derivação em T para Flexkanal, 93
 Saída de chão rectangular com lamela para Flexkanal, 93
 Saída de chão redonda para Flexkanal, 93
 Separador VH-8, 100
 Separador VH-4, 100
 Separador VHF-8 com ligação para ar comprimido, 103
 Suporte com alívio de tensão para FlexKanal, 92
 Suporte de fixação para Flexkanal, 92

T

Tampa de sinalização para caixa de aparelhagem, 86
 Modul 45, tripla
 Tampa de sinalização, 82
 Tampa de sinalização para caixa de aparelhagem, 85
 Modul 45, dupla
 Tampa de sinalização para caixa de aparelhagem, 84
 Modul 45, simples
 Temporizador, 68
 Temporizador para estores, 68
 Termóstato, 68
 Tomada CEE, 102, 105
 Tomada com pino de terra 0°, 53, 101
 Tomada com pino de terra 0° – versão com, 54
 encravamento
 Tomada com pino de terra 33°, 53, 60, 101
 Tomada com pino de terra 33° – versão com, 54-55
 encravamento
 Tomada de 3 pólos, ligação de parafuso, 110
 Tomada de 5 pólos, ligação de parafuso, 111
 Tomada de antena SAT, 1/2 módulo, 69
 Tomada de antena, 1/1 módulo, 70
 Tomada de telefone, 1/1 módulo, 70
 Tomada de ligação equipotencial, 1/1 módulo, 70
 Tomada norma dinamarquesa 0°, 55, 102
 Tomada norma suíça 0°, 101
 Tomada Schuko 0°, 52, 101
 Tomada Schuko 33°, 52, 60, 101
 Tomada Schuko 45° com tampa basculante, IP44, 105
 Tomada norma suíça 0°, 55

Índice numérico

Estrutura do número EAN: identificação do país **40** identificação do fabricante **1219** EAN-C individual **5647589**

EAN-C.	Ref.	Preço	Página	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
		€/100 un.				€/un				€/un				€/un	
5000204	2003 01 5		82	5122753	6108 12 8		112	5125204	6109 82 2		103	5437932	6117 07 6		60
5002314	2003 01 9		82	5122760	6108 12 9		112	5125211	6109 82 5		99	5437949	6117 07 8		60
5029298	2003 31 7		82	5122807	6108 13 0		112	5125228	6109 82 7		103	5437970	6117 08 0		60
5032779	2003 41 4		82	5122814	6108 13 1		112	5125259	6109 83 0		103	5700937	6117 08 1		60
5032830	2003 42 2		82	5122821	6108 13 2		112	5287407	6109 83 1		100	5437987	6117 08 2		60
5032953	2003 44 2		82	5122869	6108 13 3		112	5125266	6109 83 2		100				
				5122876	6108 13 4		112	5125273	6109 83 4		100	6460090	6117 10 2		53
				5122883	6108 13 5		112	5125280	6109 83 6		100	6460151	6117 10 4		53
		€/un		5122920	6108 13 6		112	5125310	6109 83 8		101	6460212	6117 10 6		53
5080886	5092 45 1		56	5122937	6108 13 7		112	5428459	6109 83 9		101	6460274	6117 10 8		53
				5122944	6108 13 8		112	5125327	6109 84 0		100				
				5122982	6108 13 9		112	5125334	6109 84 2		101	5700944	6117 10 9		53
5364139	6106 67 1		54	5123064	6108 15 0		112	5125341	6109 85 0		104				
5364146	6106 67 3		54	5123101	6108 15 1		112	5125372	6109 85 2		105	6213498	6117 11 0		53
5364177	6106 67 5		54	5123118	6108 15 2		112	5125389	6109 85 4		105				
5364184	6106 67 7		54	5123125	6108 15 3		112	5125396	6109 86 0		103	6460335	6117 11 1		53
5364191	6106 67 9		54	5123163	6108 15 4		112	5125402	6109 86 1		103	6460458	6117 11 3		53
5364207	6106 68 1		54	5123170	6108 15 5		112	5125440	6109 86 2		100	6188956	6117 11 5		53
5364238	6106 68 3		54	5123187	6108 15 6		112	5125457	6109 86 3		103	6189014	6117 11 7		53
5364245	6106 68 5		54	5123224	6108 15 7		112	5125464	6109 86 4		104	5433552	6117 11 8		53
5364252	6106 68 7		54	5123231	6108 15 8		112	5125501	6109 86 5		104	6213559	6117 11 9		53
5364269	6106 68 9		54	5123248	6108 15 9		112	5125518	6109 86 6		104	6189076	6117 12 3		53
5364306	6106 69 1		54	5123286	6108 16 0		112	5125525	6109 86 7		104	6189311	6117 12 5		53
5364313	6106 69 3		54	5123293	6108 16 1		112	5125532	6109 86 8		104	6189373	6117 12 7		53
5364320	6106 69 5		54	5123309	6108 16 2		112			€/m		6189618	6117 12 9		53
5364368	6106 69 7		54	5123347	6108 16 3		112	5125549	6109 87 0		100	5433569	6117 13 0		53
5364375	6106 69 9		54	5123354	6108 16 4		112			€/un		6213795	6117 13 1		53
5364382	6106 70 1		54	5123422	6108 17 5		113	5125556	6109 87 2		105				
5364412	6106 70 3		54	5123453	6108 17 6		113	5125594	6109 87 4		102	6189793	6117 14 0		53
5364429	6106 70 5		54	5123460	6108 17 7		113	5125600	6109 87 6		102	6189854	6117 14 2		53
5364436	6106 70 7		54	5123477	6108 17 8		113	5477440	6109 87 8		104	6287291	6117 14 4		53
5364443	6106 70 9		54	5123484	6108 17 9		113	5477457	6109 87 9		104	6287536	6117 14 6		53
5364474	6106 71 1		54	5123514	6108 18 0		113	5125730	6109 90 0		87				
5364481	6106 71 3		54	5123521	6108 18 1		113	5125747	6109 90 5		87	5700968	6117 14 7		53
5364498	6106 71 5		54	5123538	6108 18 2		113	5670360	6109 90 9		87				
5364504	6106 71 7		54	5123545	6108 18 3		113	5670384	6109 92 4		88	6213856	6117 14 8		53
5364535	6106 71 9		54	5123552	6108 18 4		113	5670414	6109 92 7		88	6460632	6117 15 1		53
5364542	6106 72 1		55	5123569	6108 18 5		113	5125815	6109 93 2		88	6538690	6117 15 3		53
5364559	6106 72 3		55	5123576	6108 18 6		113	5125822	6109 93 4		87	6637218	6117 15 5		53
5364566	6106 72 5		55	5123590	6108 18 7		113	5125860	6109 93 6		87	6461059	6117 15 7		53
5364597	6106 72 7		55	5123606	6108 18 8		113	5125877	6109 93 8		88				
5364603	6106 72 9		55	5123613	6108 18 9		113	5125884	6109 94 0		88	5700975	6117 15 8		53
5364610	6106 73 5		55	5124368	6108 45 0		113	5125921	6109 94 2		88				
				5124375	6108 45 1		113	5125938	6109 95 0		87	6213917	6117 15 9		53
5122265	6108 00 0		109	5124382	6108 45 2		113	5125945	6109 95 2		87	6461110	6117 16 2		53
5122272	6108 00 5		109	5124429	6108 45 3		113	5125983	6109 95 4		87	6461233	6117 16 4		53
5122289	6108 01 0		109	5124436	6108 45 4		113	5125990	6109 95 6		88	6461356	6117 16 6		53
5522997	6108 01 2		109	5124443	6108 45 5		113	5126003	6109 95 8		88	6461530	6117 16 8		53
5523000	6108 01 4		109	5124481	6108 45 6		113								
5523017	6108 01 6		109	5124498	6108 45 7		113	6458295	6117 00 1		52	5700982	6117 16 9		53
5577942	6108 03 7		108	5124504	6108 45 8		113	6458356	6117 00 3		52				
5577959	6108 03 9		108	5124542	6108 45 9		113	6458530	6117 00 5		52	6213979	6117 17 0		53
5577966	6108 04 0		108	5124559	6108 46 0		113	6458592	6117 00 7		52				
5577973	6108 04 2		108	5124566	6108 46 1		113	5700883	6117 00 8		52	5438069	6117 19 0		60
5577980	6108 04 3		108	5124603	6108 46 2		113	6212774	6117 00 9		52	5483540	6117 19 1		60
5273530	6108 05 0		110	5124610	6108 46 3		113	6518531	6117 01 2		52	5438090	6117 19 2		60
5273547	6108 05 1		110	5124627	6108 46 4		113	6458653	6117 01 4		52	5483571	6117 19 3		60
5273585	6108 05 2		110	5124733	6108 47 5		113	6458837	6117 01 6		52	5670933	6117 19 6		61
5273592	6108 05 3		110	5124740	6108 47 6		113	6471072	6117 01 8		52	5670940	6117 19 7		61
5273608	6108 05 4		110	5124788	6108 47 7		113	5648956	6117 01 9		52	5438113	6117 19 8		61
5273646	6108 05 5		110	5124795	6108 47 8		113	6212835	6117 02 0		52	5008866	6117 20 0		55
5273653	6108 05 6		110	5124801	6108 47 9		113	6458899	6117 02 3		52	5462231	6117 20 2		55
5273660	6108 05 7		110	5124832	6108 48 0		113	6645077	6117 02 5		52	5616016	6117 20 3		55
5273707	6108 07 0		111	5124849	6108 48 1		113	6458950	6117 02 7		52	6180196	6117 20 5		55
5273714	6108 07 2		111	5124856	6108 48 2		113	6597376	6117 02 9		52	5701163	6117 29 1		74
5273721	6108 08 0		110	5124863	6108 48 3		113	5700890	6117 03 0		52	6233410	6117 29 2		74
5273769	6108 08 2		111</												

EAN-C.	Ref.	Preço	Página	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
		€/un				€/un				€/un				€/un	
5701224	6117 36 2		68	5701095	6117 64 6		65	5697305	6119 25 4		78	5469148	6258 14 1		66
5443759	6117 36 4		68	5275923	6117 64 7		65	5697381	6119 26 2		79				
5443766	6117 36 6		68	5275930	6117 64 8		65	5697428	6119 26 4		79				
5701255	6117 36 8		68	5701101	6117 64 9		65	5697435	6119 26 6		79	5437154	7407 86 0		94
5443797	6117 37 0		67	5275947	6117 65 0		65	5697442	6119 26 8		78	5437161	7407 86 2		94
5443803	6117 37 2		67	5275985	6117 65 1		65	5697480	6119 27 0		78	5437192	7407 86 4		94
5701262	6117 37 4		67	5701132	6117 65 3		66	5697497	6119 27 2		78				
5675112	6117 38 1		70	5275992	6117 65 4		66	5670865	6119 85 0		60				
5675129	6117 38 3		70	5276005	6117 65 5		66	5670872	6119 85 2		60				
5675150	6117 38 5		70	5701149	6117 65 6		66	5670889	6119 85 4		60				
5675167	6117 38 7		70	5405948	6117 65 7		66	5670896	6119 85 6		60				
5675174	6117 38 9		70	5405955	6117 65 8		66	5670902	6119 85 8		60				
5675181	6117 39 1		70	5443704	6117 66 2		67	5670919	6119 86 0		60				
5675211	6117 39 3		70	5443735	6117 66 5		67	5670926	6119 86 8		60				
5675228	6117 39 5		70	5701156	6117 66 8		64	5670957	6119 87 0		60				
5675235	6117 39 7		70	5701323	6117 66 9		64	5670964	6119 87 2		60				
				5276043	6117 67 0		64	5670971	6119 87 4		60				
6117499	6117 40 6		71	5276050	6117 67 1		64	5670988	6119 87 6		60				
				5701330	6117 67 2		64	5670995	6119 87 8		60				
5701279	6117 40 7		71	5623809	6117 67 3		64	5671008	6119 88 0		60				
6214037	6117 40 8		71	5623816	6117 67 4		64	5671015	6119 88 2		60				
				5276067	6117 67 5		64	5671022	6119 88 4		60				
6117550	6117 41 4		71	5276104	6117 67 6		64	5671039	6119 88 6		60				
				5701347	6117 67 7		64	5671046	6119 88 8		60				
5701286	6117 41 5		71	5405962	6117 67 8		64	5671084	6119 89 0		60				
6215652	6117 41 6		71	5405993	6117 67 9		64	5438229	6119 93 4		83				
6215713	6117 42 8		70	6237913	6117 70 8		75	5523024	6119 93 6		83				
6215959	6117 43 0		70	6239054	6117 72 4		75	5406075	6119 94 0		84				
				6239351	6117 72 6		75	5406082	6119 94 1		85				
6117611	6117 46 5		69	6239474	6117 72 8		75	5406112	6119 94 3		86				
5006220	6117 46 7		69	6239535	6117 73 2		76	5406266	6119 94 5		84				
				6239597	6117 73 6		75	5406297	6119 94 6		85				
6117673	6117 47 3		69	5007562	6117 73 7		75	5406303	6119 94 7		86				
				5007609	6117 73 8		75	5406310	6119 95 0		84				
5006213	6117 47 5		69	6237319	6117 74 0		74	5406327	6119 95 1		85				
				6239658	6117 74 5		76	5406334	6119 95 2		86				
5007203	6117 51 0		92	5276234	6117 75 7		66	5406341	6119 95 5		84				
6237432	6117 51 1		92	5276241	6117 75 8		66	5406358	6119 95 6		85				
5007241	6117 51 2		92	5081005	6117 93 8		76	5406365	6119 95 7		86				
5007302	6117 51 4		92	5008521	6117 94 0		76	5406372	6119 96 0		84				
5007326	6117 51 6		92	5008569	6117 94 2		76	5701378	6119 96 1		84				
5007364	6117 52 1		92	5008620	6117 94 4		76	5406389	6119 96 2		84				
6237739	6117 52 2		92	5081401	6117 94 6		76	5406419	6119 96 4		84				
5007425	6117 52 3		92	5008644	6117 94 8		76	5701385	6119 96 5		84				
5007449	6117 52 5		92	5008682	6117 95 0		76	5406426	6119 96 6		84				
5007487	6117 52 7		92	5008743	6117 95 2		76	5406433	6119 96 8		84				
5007548	6117 53 8		92	5008767	6117 95 7		75	5701392	6119 96 9		84				
5675242	6117 54 0		67	5008804	6117 95 8		75	5406440	6119 97 0		84				
5675273	6117 54 2		67	5402466	6117 96 0		76	5406471	6119 97 2		85				
5675280	6117 54 4		67	5402473	6117 96 2		76	5701408	6119 97 3		85				
5675297	6117 54 8		67	5402480	6117 96 4		76	5406488	6119 97 4		85				
5675303	6117 55 0		67	5402527	6117 96 6		76	5406495	6119 97 6		86				
5675341	6117 55 2		67	5402534	6117 96 8		76	5701439	6119 97 7		86				
5406204	6117 60 6		69	5402541	6117 97 0		76	5406501	6119 97 8		86				
5406235	6117 60 7		69	5677819	6117 97 2		74	5438236	6119 98 2		83				
5701316	6117 61 0		69	5677765	6117 98 0		89	5701446	6119 98 3		83				
5700999	6117 61 4		66	5677864	6117 98 5		70	5438243	6119 98 4		83				
5405887	6117 61 5		66	5677871	6117 98 6		70	5438274	6119 98 6		83				
5405894	6117 61 6		66	5677888	6117 98 7		70	5701453	6119 98 7		83				
5405900	6117 61 7		64					5438281	6119 98 8		83				
5405917	6117 61 8		64	5696896	6119 20 2		77	5523031	6119 99 0		83				
5701002	6117 61 9		64	5696902	6119 20 4		77	5523048	6119 99 1		83				
5275640	6117 62 0		64	5696940	6119 20 6		77	5701460	6119 99 2		83				
5275688	6117 62 1		64	5696957	6119 20 8		77	5523055	6119 99 4		83				
5701019	6117 62 2		64	5696964	6119 21 0		77	5523062	6119 99 5		83				
5701026	6117 62 3		64	5696971	6119 21 2		77	5701491	6119 99 6		83				
5275695	6117 62 4		64	5696988	6119 21 4		77	5701507	6119 99 7		70				
5275701	6117 62 5		64	5696995	6119 21 6		77	5406532	6119 99 8		70				
5701033	6117 62 6		65	5697008	6119 21 8		77	5406549	6119 99 9		70				
5275749	6117 62 7		65	5697015	6119 22 0		78								
5275756	6117 62 8		65	5697022	6119 22 2		78			€/m					
5701040	6117 62 9		65	5697039	6119 22 4		78	6277339	6154 92 0		92				
5275763	6117 63 0		65	5697046	6119 22 6		78	6277575	6154 92 2		92				
5275800	6117 63 1		65	5697053	6119 22 8		78	6277759	6154 92 4		92				
5701057	6117 63 3		65	5697060	6119 23 0		78	6277995	6154 93 0		92				
5275817	6117 63 4		65	5697077	6119 23 2		78			€/un					
5285953	6117 63 6		65	5697084	6119 23 4		78	6278350	6154 96 1		92				
5405924	6117 63 7		66	5697121	6119 23 6		78	6278411	6154 96 5		93				
5405931	6117 63 8		66	5697138	6119 23 8		77	6278473	6154 96 8		92				
5701064	6117 63 9		66	5697145	6119 24 0		77	6278534	6154 97 1		93				
5275824	6117 64 0		65	5697183	6119 24 2		77	6278596	6154 97 5		93				
5275862	6117 64 1		65	5697190	6119 24 4		77	6278							

Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país **40**

identificação do fabricante **1219** EAN-C individual **5647589**

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
AD-90G M45	/ Un.	5469148	6258 14 1		66	BE-LED B1GN	verde	5276241	6117 75 8		66
						BE-LED B1RO	vermelho	5276234	6117 75 7		66
ADP-B AL0.5	alumínio lacado	6215652	6117 41 6		71						
ADP-B AL1	alumínio lacado	6214037	6117 40 8		71	BM-A180 AL1	alumínio lacado	5443803	6117 37 2		67
						BM-A180 RW1	branco puro	5443797	6117 37 0		67
ADP-B RW0.5	branco puro	6117550	6117 41 4		71	BM-A180 SWGR1	cinzento	5701262	6117 37 4		67
ADP-B RW1	branco puro	6117499	6117 40 6		71						
						BTA-SKS S1 SW	preto	5438069	6117 19 0		60
ADP-B SWGR0.5	cinzento	5701286	6117 41 5		71	BTA-SKS S1 W	branco	5483540	6117 19 1		60
ADP-B SWGR1	cinzento	5701279	6117 40 7		71						
						BT-F GST18i3p SW	preto	5273585	6108 05 2		110
ADR-UP80M0.5 AL	alumínio lacado	5438243	6119 98 4		83	BT-F GST18i3p W	branco	5273592	6108 05 3		110
ADR-UP80M0.5 RW	branco puro	5438236	6119 98 2		83						
ADR-UP80M0.5SWGR	cinzento	5701446	6119 98 3		83	BT-S GST18i3p SW	preto	5273653	6108 05 6		110
ADR-UP80M1 AL	alumínio lacado	5438281	6119 98 8		83	BT-S GST18i3p W	branco	5273660	6108 05 7		110
ADR-UP80M1 RW	branco puro	5438274	6119 98 6		83	BT-S GST18i5p SW	preto	5273714	6108 07 2		111
ADR-UP80M1 SWGR	cinzento	5701453	6119 98 7		83						
ADR-UP80M2 AL	alumínio lacado	5523048	6119 99 1		83	CEE-16A		5125594	6109 87 4		102
ADR-UP80M2 RW	branco puro	5523031	6119 99 0		83	CEE-16A		5125594	6109 87 4		105
ADR-UP80M2 SWGR	cinzento	5701460	6119 99 2		83	CEE-32A		5125600	6109 87 6		102
ADR-UP80M3 AL	alumínio lacado	5523062	6119 99 5		83	CEE-32A		5125600	6109 87 6		105
ADR-UP80M3 RW	branco puro	5523055	6119 99 4		83						
ADR-UP80M3 SWGR	cinzento	5701491	6119 99 6		83	CP45-BP	/ Un.	5577973	6108 04 2		108
ADR-UPM0.5 AL	alumínio lacado	5406389	6119 96 2		84	CP45-KL	preto	5577980	6108 04 3		108
ADR-UPM0.5 RW	branco puro	5406372	6119 96 0		84	CP45-LG 8A	/ Un.	5577942	6108 03 7		108
ADR-UPM0.5 SWGR	cinzento	5701378	6119 96 1		84	CP45-TP KE	/ Un.	5577966	6108 04 0		108
ADR-UPM1 AL	alumínio lacado	5406426	6119 96 6		84	CP45-TP M	/ Un.	5577959	6108 03 9		108
ADR-UPM1 RW	branco puro	5406419	6119 96 4		84						
ADR-UPM1 SWGR	cinzento	5701385	6119 96 5		84	CPK-C5SF UTP10	cinzento	5008569	6117 94 2		76
ADR-UPM1.5 AL	alumínio lacado	5406440	6119 97 0			CPK-C5SF UTP15	cinzento	5008620	6117 94 4		76
ADR-UPM1.5 RW	branco puro	5406433	6119 96 8			CPK-C5SF UTP2	cinzento	5081005	6117 93 8		76
ADR-UPM1.5 SWGR	cinzento	5701392	6119 96 9			CPK-C5SF UTP7.5	cinzento	5008521	6117 94 0		76
ADR-UPM2 AL	alumínio lacado	5406488	6119 97 4		85	CPK-C6S FTP10	cinzento	5008682	6117 95 0		76
ADR-UPM2 RW	branco puro	5406471	6119 97 2		85	CPK-C6S FTP15	cinzento	5008743	6117 95 2		76
ADR-UPM2 SWGR	cinzento	5701408	6119 97 3		85	CPK-C6S FTP2	cinzento	5081401	6117 94 6		76
ADR-UPM3 AL	alumínio lacado	5406501	6119 97 8		86	CPK-C6S FTP7.5	cinzento	5008644	6117 94 8		76
ADR-UPM3 RW	branco puro	5406495	6119 97 6		86						
ADR-UPM3 SWGR	cinzento	5701439	6119 97 7		86	CST-SKS	preto / PC	5364610	6106 73 5		55
ANT-1S AL0.5	alumínio lacado	5406235	6117 60 7		69	DMG-1RM AL0.5	alumínio lacado	5006725	6117 29 3		74
ANT-1S RW0.5	branco puro	5406204	6117 60 6		69	DMG-1RM RW0.5	branco puro	6233410	6117 29 2		74
ANT-1S SWGR0.5	cinzento	5701316	6117 61 0		69	DMG-1RM SWGR0.5	cinzento	5701163	6117 29 1		74
ANT-2D AL1	alumínio lacado	5675181	6117 39 1		70	DMG-2RM AL1	alumínio lacado	5006961	6117 32 0		75
ANT-2D RW1	branco puro	5675167	6117 38 7		70	DMG-2RM RW1	branco puro	5006947	6117 31 9		75
ANT-2D SWGR1	cinzento	5675174	6117 38 9		70						
ANT-2E AL1	alumínio lacado	5675150	6117 38 5		70	DMG-2RM SWGR1	cinzento	5701200	6117 31 8		75
ANT-2E RW1	branco puro	5675112	6117 38 1		70						
ANT-2E SWGR1	cinzento	5675129	6117 38 3		70						
ANT-3E AL1	alumínio lacado	5675235	6117 39 7		70	DMS-2RM AL1	alumínio lacado / PC	5006886	6117 31 6		75
ANT-3E RW1	branco puro	5675211	6117 39 3		70	DMS-2RM RW1	branco puro / PC	5006848	6117 31 5		75
ANT-3E SWGR1	cinzento	5675228	6117 39 5		70	DMS-2RM SWGR1	cinzento / PC	5701194	6117 31 4		75
AS-B AL0.5	alumínio lacado	5275688	6117 62 1		64						
AS-B RW0.5	branco puro	5275640	6117 62 0		64						
AS-B SWGR0.5	cinzento	5701019	6117 62 2		64	DMZ-AVS GN	verde	6239054	6117 72 4		75
AS-B2P AL1	alumínio lacado	5275886	6117 64 5		65	DMZ-AVS RO	vermelho	6239351	6117 72 6		75
AS-B2P RW1	branco puro	5275879	6117 64 4		65	DMZ-AVS W	branco	6239474	6117 72 8		75
AS-B2P SWGR1	cinzento	5701088	6117 64 3		65	DMZ-ES AVS	preto	6239658	6117 74 5		76
						DMZ-ESMV CB	branco	6237913	6117 70 8		75
AS-K AL0.5	alumínio lacado	5275701	6117 62 5		64	DMZ-RR RJ11	verde	5677819	6117 97 2		74
AS-K RW0.5	branco puro	5275695	6117 62 4		64	DMZ-SC GN	verde	5008767	6117 95 7		75
AS-K SWGR0.5	cinzento	5701026	6117 62 3		64	DMZ-SC RO	vermelho	5008804	6117 95 8		75
AS-K2P AL1	alumínio lacado	5275930	6117 64 8		65	DMZ-SCHL AVS	amarelo	6239535	6117 73 2		76
AS-K2P RW1	branco puro	5275923	6117 64 7		65	DMZ-STG GN	verde	5007562	6117 73 7		75
AS-K2P SWGR1	cinzento	5701095	6117 64 6		65	DMZ-STG RO	vermelho	5007609	6117 73 8		75
						DMZ-STG W	branco	6239597	6117 73 6		75
ASM-C5		6235278	6117 33 7		74						
ASM-C5 G		6235155	6117 32 5		74	DSK-KLB	/ PVC	5007548	6117 53 8		92
ASM-C6		6235339	6117 34 1		74	DSK-LG4M AL	alumínio lacado / PVC	5007326	6117 51 6		92
ASM-C6 G		6235216	6117 32 9		74	DSK-LG4M ATHGR	cinzento antracite / PVC	5007302	6117 51 4		92
ASM-LWL K		6237319	6117 74 0		74	DSK-LG4M BL	azul / PVC	6237432	6117 51 1		92
						DSK-LG4M LGR	cinzento claro / PVC	5007241	6117 51 2		92
AS-NA AL0.5	alumínio lacado	5405917	6117 61 8		64	DSK-LG4M RW	branco puro / PVC	5007203	6117 51 0		92
AS-NA RW0.5	branco puro	5405900	6117 61 7		64	DSK-LG8M AL	alumínio lacado / PVC	5007487	6117 52 7		92
AS-NA SWGR0.5	cinzento	5701002	6117 61 9		64	DSK-LG8M ATHGR	cinzento antracite / PVC	5007449	6117 52 5		92
AS-NA2P AL1	alumínio lacado	5275985	6117 65 1		65	DSK-LG8M BL	azul / PVC	6237739	6117 52 2		92
AS-NA2P RW1	branco puro	5275947	6117 65 0		65	DSK-LG8M LGR	cinzento claro / PVC	5007425	6117 52 3		92
AS-NA2P SWGR1	cinzento	5701101	6117 64 9		65	DSK-LG8M RW	branco puro / PVC	5007364	6117 52 1		92
BAL-FLK E	cinzento antracite	5081043	6154 99 2		93	DTG-2A AL1	alumínio lacado / PC	5696940	6119 20 6		77
BAL-FLK R	cinzento antracite	5081036	6154 99 0		93	DTG-2A RW1	branco puro / PC	5696896	6119 20 2		77
BAL-FLK TAZ	cinzento antracite / PVC	6278596	6154 97 5		93	DTG-2A SWGR1	cinzento / PC	5696902	6119 20 4		77
BAL-L	cinzento antracite	5081050	6154 99 4		93	DTG-2B AL1	alumínio lacado / PC	5696971	6119 21 2		77
						DTG-2B RW1	branco puro / PC	5696957	6119 20 8		77
BE-GL B10R	cor-de-laranja	5677765	6117 98 0		89	DTG-2B SWGR1	cinzento / PC	5696964	6119 21 0		77
						DTG-2C AL1	alumínio lacado / PC	5697008	6119 21 8		77

07 EGS_katalog_2010_Neuer_Stand / pt / 02/05/2011 (LLEExport_01264)

Índice de tipos

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
DTG-2C RW1	branco puro / PC	5696988	6119 21 4		77	RK-C6S FTP1	cinzento	5402527	6117 96 6		76
DTG-2C SWGR1	cinzento / PC	5696995	6119 21 6		77	RK-C6S FTP3	cinzento	5402534	6117 96 8		76
DTG-2EP AL1	alumínio lacado / PC	5697121	6119 23 6		78	RK-C6S FTP5	cinzento	5402541	6117 97 0		76
DTG-2EP RW1	branco puro / PC	5697077	6119 23 2		78						
DTG-2EP SWGR1	cinzento / PC	5697084	6119 23 4		78	RS-BS1 AL1	alumínio lacado	5276005	6117 65 5		66
DTG-2F AL1	alumínio lacado / PC	5697039	6119 22 4		78	RS-BS1 RW1	branco puro	5275992	6117 65 4		66
DTG-2F RW1	branco puro / PC	5697015	6119 22 0		78	RS-BS1 SWGR1	cinzento	5701132	6117 65 3		66
DTG-2F SWGR1	cinzento / PC	5697022	6119 22 2		78						
DTG-2PA AL1	alumínio lacado / PC	5697060	6119 23 0		78	RT-BS1 AL1	alumínio lacado	5405955	6117 65 8		66
DTG-2PA RW1	branco puro / PC	5697046	6119 22 6		78	RT-BS1 RW1	branco puro	5405948	6117 65 7		66
DTG-2PA SWGR1	cinzento / PC	5697053	6119 22 8		78	RT-BS1 SWGR1	cinzento	5701149	6117 65 6		66
DTS-2A AL1	alumínio lacado / PC	5697183	6119 24 2		77	RTR-A AL1	alumínio lacado	5443742	6117 36 0		68
DTS-2A RW1	branco puro / PC	5697138	6119 23 8		77	RTR-A RW1	branco puro	5443698	6117 35 8		68
DTS-2A SWGR1	cinzento / PC	5697145	6119 24 0		77	RTR-A SWGR1	cinzento	5701224	6117 36 2		68
DTS-2B AL1	alumínio lacado / PC	5697244	6119 24 8		77						
DTS-2B RW1	branco puro / PC	5697190	6119 24 4		77	RZU-A AL 1	alumínio lacado	5443766	6117 36 6		68
DTS-2B SWGR1	cinzento / PC	5697206	6119 24 6		77	RZU-A RW1	branco puro	5443759	6117 36 4		68
DTS-2C AL1	alumínio lacado / PC	5697305	6119 25 4		78	RZU-A SWGR1	cinzento	5701255	6117 36 8		68
DTS-2C RW1	branco puro / PC	5697251	6119 25 0		78						
DTS-2C SWGR1	cinzento / PC	5697268	6119 25 2		78	S901F	preto grafite	5125556	6109 87 2		105
DTS-2EP AL1	alumínio lacado / PC	5697497	6119 27 2		78						
DTS-2EP RW1	branco puro / PC	5697442	6119 26 8		78	SE-B AL1	alumínio lacado	5405894	6117 61 6		66
DTS-2EP SWGR1	cinzento / PC	5697480	6119 27 0		78	SE-B RW1	branco puro	5405887	6117 61 5		66
DTS-2PA AL1	alumínio lacado / PC	5697435	6119 26 6		79	SE-B SWGR1	cinzento	5700999	6117 61 4		66
DTS-2PA RW1	branco puro / PC	5697381	6119 26 2		79						
DTS-2PA SWGR1	cinzento / PC	5697428	6119 26 4		79	SKS-CH0 RW1	branco puro / PC	5008866	6117 20 0		55
						SKS-CH0 RW1	branco puro / PC	5008866	6117 20 0		101
						SKS-D0 AL1	alumínio lacado / PC	6212774	6117 00 9		52
FKH GES10	/ Un. / FS	5437161	7407 86 2		94	SKS-D0 AL2	alumínio lacado / PC	6212835	6117 02 0		52
FKH GES5	/ Un. / FS	5437154	7407 86 0		94	SKS-D0 AL3	alumínio lacado / PC	6213078	6117 03 1		52
FKH GESRM	/ Un. / FS	5437192	7407 86 4		94	SKS-D0 MZGN1	verde / PC	6458530	6117 00 5		52
						SKS-D0 MZGN2	verde / PC	6458837	6117 01 6		52
						SKS-D0 MZGN3	verde / PC	6458950	6117 02 7		52
						SKS-D0 ROR1	cor-de-laranja / PC	6458356	6117 00 3		52
FLK-2K BL	1000 azul ultramarino / PVC	6277759	6154 92 4		92	SKS-D0 ROR2	cor-de-laranja / PC	6458653	6117 01 4		52
FLK-2K CRW	1000 branco / PVC	6277339	6154 92 0		92	SKS-D0 ROR3	cor-de-laranja / PC	6645077	6117 02 5		52
FLK-2K LGR	1000 cinzento claro / PVC	6277575	6154 92 2		92	SKS-D0 RW1	branco puro / PC	6458295	6117 00 1		52
FLK-2K SWGR	1000 cinzento / PVC	6277995	6154 93 0		92	SKS-D0 RW1	branco puro / PC	6458295	6117 00 1		101
						SKS-D0 RW2	branco puro / PC	6518531	6117 01 2		52
FLK-BEF	/ Alu	6278473	6154 96 8		92	SKS-D0 RW3	branco puro / PC	6458899	6117 02 3		52
FLK-BS1	1000 cinzento antracite / PVC	6278657	6154 98 0		93	SKS-D0 SRO1	vermelho / PC	6458592	6117 00 7		52
FLK-BS2	2000 cinzento antracite / PVC	6278718	6154 98 3		93	SKS-D0 SRO2	vermelho / PC	6471072	6117 01 8		52
FLK-HL ZL	cinzento antracite / PVC	6278350	6154 96 1		92	SKS-D0 SRO3	vermelho / PC	6597376	6117 02 9		52
FLK-KL	50	6278534	6154 97 1		93	SKS-D0 SWGR1	cinzento / PC	5700883	6117 00 8		52
FLK-TAZ	cinzento antracite / PVC	6278411	6154 96 5		93	SKS-D0 SWGR2	cinzento / PC	5648956	6117 01 9		52
						SKS-D0 SWGR3	cinzento / PC	5700890	6117 03 0		52
						SKS-D3 AL1	alumínio lacado / PC	6213139	6117 04 9		52
HG 60	cor-de-laranja 68 / PP	5032779	2003 41 4		82	SKS-D3 AL2	alumínio lacado / PC	6213191	6117 06 0		52
HG 60 2	Parede oca cor-de-laranja / PP	5032830	2003 42 2		82	SKS-D3 AL3	alumínio lacado / PC	6213436	6117 07 1		52
						SKS-D3 MZGN1	verde / PC	6459131	6117 04 5		52
						SKS-D3 MZGN2	verde / PC	6459674	6117 05 6		52
						SKS-D3 MZGN3	verde / PC	6459971	6117 06 7		52
						SKS-D3 ROR1	cor-de-laranja / PC	6459070	6117 04 3		52
HG-UPM1	azul	5406310	6119 95 0		84	SKS-D3 ROR2	cor-de-laranja / PC	6459612	6117 05 4		52
HG-UPM2	azul	5406327	6119 95 1		85	SKS-D3 ROR3	cor-de-laranja / PC	6459858	6117 06 5		52
HG-UPM3	azul	5406334	6119 95 2		86	SKS-D3 RW1	branco puro / PC	6459018	6117 04 1		52
						SKS-D3 RW2	branco puro / PC	6459551	6117 05 2		52
						SKS-D3 RW2	branco puro / PC	6459551	6117 05 2		101
						SKS-D3 RW3	branco puro / PC	6459797	6117 06 3		52
HV 60	cor-de-laranja 68 / PP	5032953	2003 44 2		82	SKS-D3 SRO1	vermelho / PC	6459377	6117 04 7		52
						SKS-D3 SRO2	vermelho / PC	6459735	6117 05 8		52
						SKS-D3 SRO3	vermelho / PC	6460038	6117 06 9		52
						SKS-D3 SWGR1	cinzento / PC	5700906	6117 04 8		52
KA-ZKB AL1	alumínio lacado	5677888	6117 98 7		70	SKS-D3 SWGR2	cinzento / PC	5700913	6117 05 9		52
KA-ZKB RW1	branco puro	5677864	6117 98 5		70	SKS-D3 SWGR3	cinzento / PC	5700920	6117 07 0		52
KA-ZKB SWGR1	cinzento	5677871	6117 98 6		70	SKS-DK0 RW1	branco puro / PC	5462231	6117 20 2		55
						SKS-DK0 RW1	branco puro / PC	5462231	6117 20 2		102
KS-B AL1	alumínio lacado	5405931	6117 63 8		66	SKS-DKE0 RW1	branco puro / PC	5616016	6117 20 3		55
KS-B RW1	branco puro	5405924	6117 63 7		66	SKS-DS3 AL2	alumínio lacado / PC	5437987	6117 08 2		60
KS-B SWGR1	cinzento	5701064	6117 63 9		66	SKS-DS3 AL3	alumínio lacado / PC	5670919	6119 86 0		60
						SKS-DS3 MZGN2	verde / PC	5437949	6117 07 8		60
PAD-LQ6 AL1	alumínio lacado	5406549	6119 99 9		70	SKS-DS3 MZGN3	verde / PC	5670889	6119 85 4		60
PAD-LQ6 RW1	branco puro	5406532	6119 99 8		70	SKS-DS3 ROR2	cor-de-laranja / PC	5437932	6117 07 6		60
PAD-LQ6 SWGR1	cinzento	5701507	6119 99 7		70	SKS-DS3 ROR3	cor-de-laranja / PC	5670872	6119 85 2		60
						SKS-DS3 RW2	branco puro / PC	5437925	6117 07 4		60
PD-UPM1	vermelho	5406266	6119 94 5		84	SKS-DS3 RW3	branco puro / PC	5670865	6119 85 0		60
PD-UPM2	vermelho	5406297	6119 94 6		85	SKS-DS3 SRO2	vermelho / PC	5437970	6117 08 0		60
PD-UPM3	vermelho	5406303	6119 94 7		86	SKS-DS3 SRO3	vermelho / PC	5670896	6119 85 6		60
						SKS-DS3 SWGR2	cinzento / PC	5700937	6117 08 1		60
RE-U2K 1		5443735	6117 66 5		67	SKS-DS3 SWGR3	cinzento / PC	5670902	6119 85 8		60
RE-UW 1		5443704	6117 66 2		67						
						SKS-F0 AL1	alumínio lacado / PC	6213498	6117 11 0		53
RK-C5SF UTP1	cinzento	5402466	6117 96 0		76						
RK-C5SF UTP3	cinzento	5402473	6117 96 2		76	SKS-F0 AL2	alumínio lacado / PC	6213559	6117 11 9		53
RK-C5SF UTP5	cinzento	5402480	6117 96 4		76	SKS-F0 AL3	alumínio lacado / PC	6213795	6117 13 1		53

Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país **40**

identificação do fabricante **1219** EAN-C individual **5647589**

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
SKS-F0 MZGN1	verde/ PC	6460212	6117 10 6		53	STA-SKS S1 SW	preto	5438090	6117 19 2		60
						STA-SKS S1 W	branco	5483571	6117 19 3		60
SKS-F0 MZGN2	verde/ PC	6188956	6117 11 5		53	STA-SKS SU1 SW	preto	5670933	6117 19 6		61
SKS-F0 MZGN3	verde/ PC	6189373	6117 12 7		53	STA-SKS SU1 W	branco	5670940	6117 19 7		61
SKS-F0 ROR1	cor-de-laranja/ PC	6460151	6117 10 4		53	ST-F GST18i3p SW	preto	5273530	6108 05 0		110
						ST-F GST18i3p W	branco	5273547	6108 05 1		110
SKS-F0 ROR2	cor-de-laranja/ PC	6460458	6117 11 3		53						
SKS-F0 ROR3	cor-de-laranja/ PC	6189311	6117 12 5		53	ST-S GST18i3p SW	preto	5273608	6108 05 4		110
						ST-S GST18i3p W	branco	5273646	6108 05 5		110
SKS-F0 RW1	branco puro/ PC	6460090	6117 10 2		53	ST-S GST18i5p SW	preto	5273707	6108 07 0		111
SKS-F0 RW1	branco puro/ PC	6460090	6117 10 2		101						
						TA-B AL0.5	alumínio lacado	5276050	6117 67 1		64
SKS-F0 RW2	branco puro/ PC	6460335	6117 11 1		53	TA-B AL1	alumínio lacado	5623816	6117 67 4		64
SKS-F0 RW3	branco puro/ PC	6189076	6117 12 3		53	TA-B RW0.5	branco puro	5276043	6117 67 0		64
						TA-B RW1	branco puro	5623809	6117 67 3		64
SKS-F0 SRO1	vermelho/ PC	6460274	6117 10 8		53	TA-B SWGR0.5	cinzento	5701156	6117 66 8		64
						TA-B SWGR1	cinzento	5701323	6117 66 9		64
SKS-F0 SRO2	vermelho/ PC	6189014	6117 11 7		53						
SKS-F0 SRO3	vermelho/ PC	6189618	6117 12 9		53	TAE-6F AL1	alumínio lacado	6215959	6117 43 0		70
SKS-F0 SWGR1	cinzento/ PC	5700944	6117 10 9		53	TAE-6F RW1	branco puro	6215713	6117 42 8		70
SKS-F0 SWGR2	cinzento/ PC	5433552	6117 11 8		53						
SKS-F0 SWGR3	cinzento/ PC	5433569	6117 13 0		53	TA-K AL0.5	alumínio lacado	5405993	6117 67 9		64
						TA-K RW0.5	branco puro	5405962	6117 67 8		64
SKS-F3 AL1	alumínio lacado/ PC	6213856	6117 14 8		53	TA-K SWGR0.5	cinzento	5701347	6117 67 7		64
SKS-F3 AL2	alumínio lacado/ PC	6213917	6117 15 9		53						
SKS-F3 AL3	alumínio lacado/ PC	6213979	6117 17 0		53	TA-NA AL0.5	alumínio lacado	5276104	6117 67 6		64
SKS-F3 MZGN1	verde/ PC	6287291	6117 14 4		53	TA-NA RW0.5	branco puro	5276067	6117 67 5		64
SKS-F3 MZGN2	verde/ PC	6637218	6117 15 5		53	TA-NA SWGR0.5	cinzento	5701330	6117 67 2		64
SKS-F3 MZGN3	verde/ PC	6461356	6117 16 6		53						
SKS-F3 ROR1	cor-de-laranja/ PC	6189854	6117 14 2		53	TD-AB21 AL0.5	alumínio lacado	5675341	6117 55 2		67
SKS-F3 ROR2	cor-de-laranja/ PC	6538690	6117 15 3		53	TD-AB21 RW0.5	branco puro	5675297	6117 54 8		67
SKS-F3 ROR3	cor-de-laranja/ PC	6461233	6117 16 4		53	TD-AB21 SWGR0.5	cinzento	5675303	6117 55 0		67
SKS-F3 RW1	branco puro/ PC	6189793	6117 14 0		53	TD-AN21 AL0.5	alumínio lacado	5675280	6117 54 4		67
SKS-F3 RW2	branco puro/ PC	6460632	6117 15 1		53	TD-AN21 RW0.5	branco puro	5675242	6117 54 0		67
SKS-F3 RW2	branco puro/ PC	6460632	6117 15 1		101	TD-AN21 SWGR0.5	cinzento	5675273	6117 54 2		67
SKS-F3 RW3	branco puro/ PC	6461110	6117 16 2		53						
SKS-F3 SRO1	vermelho/ PC	6287536	6117 14 6		53	TG-UP80M1	transparente	5438229	6119 93 4		83
SKS-F3 SRO2	vermelho/ PC	6461059	6117 15 7		53	TG-UP80M1S	transparente	5523024	6119 93 6		83
SKS-F3 SRO3	vermelho/ PC	6461530	6117 16 8		53	TG-UPM1	transparente	5406341	6119 95 5		84
						TG-UPM2	transparente	5406358	6119 95 6		85
SKS-F3 SWGR1	cinzento/ PC	5700968	6117 14 7		53	TG-UPM3	transparente	5406365	6119 95 7		86
SKS-F3 SWGR2	cinzento/ PC	5700975	6117 15 8		53						
SKS-F3 SWGR3	cinzento/ PC	5700982	6117 16 9		53						
SKS-FC0 AL1	alumínio lacado/ PC	5364191	6106 67 9		54						
SKS-FC0 AL2	alumínio lacado/ PC	5364269	6106 68 9		54	UG 60 D	preto 40/ PS	5000204	2003 01 5		82
SKS-FC0 AL3	alumínio lacado/ PC	5364375	6106 69 9		54	UG 60 SD	vermelho/ PE	5029298	2003 31 7		82
SKS-FC0 MZGN1	verde/ PC	5364177	6106 67 5		54	UG 60 VD	preto 60/ PS	5002314	2003 01 9		82
SKS-FC0 MZGN2	verde/ PC	5364245	6106 68 5		54						
SKS-FC0 MZGN3	verde/ PC	5364320	6106 69 5		54						
SKS-FC0 ROR1	cor-de-laranja/ PC	5364146	6106 67 3		54						
SKS-FC0 ROR2	cor-de-laranja/ PC	5364238	6106 68 3		54	UG-UPM1	natural	5406075	6119 94 0		84
SKS-FC0 ROR3	cor-de-laranja/ PC	5364313	6106 69 3		54	UG-UPM2	natural	5406082	6119 94 1		85
SKS-FC0 RW1	branco puro/ PC	5364139	6106 67 1		54	UG-UPM3	natural	5406112	6119 94 3		86
SKS-FC0 RW2	branco puro/ PC	5364207	6106 68 1		54						
SKS-FC0 RW3	branco puro/ PC	5364306	6106 69 1		54						
SKS-FC0 SRO1	vermelho/ PC	5364184	6106 67 7		54	ÜSM-A		5080886	5092 45 1		56
SKS-FC0 SRO2	vermelho/ PC	5364252	6106 68 7		54	ÜSM-A		5080886	5092 45 1		61
SKS-FC0 SRO3	vermelho/ PC	5364368	6106 69 7		54	ÜSM-A		5080886	5092 45 1		69
SKS-FC3 AL1	alumínio lacado/ PC	5364443	6106 70 9		54						
SKS-FC3 AL2	alumínio lacado/ PC	5364535	6106 71 9		54						
SKS-FC3 AL3	alumínio lacado/ PC	5364603	6106 72 9		55	ÜSS 45-A-ALU	alumínio lacado	5006220	6117 46 7		69
SKS-FC3 MZGN1	verde/ PC	5364429	6106 70 5		54	ÜSS 45-A-RW	branco puro	6117611	6117 46 5		69
SKS-FC3 MZGN2	verde/ PC	5364498	6106 71 5		54	ÜSS 45-O-ALU	alumínio lacado	5006213	6117 47 5		69
SKS-FC3 MZGN3	verde/ PC	5364566	6106 72 5		55						
SKS-FC3 ROR1	cor-de-laranja/ PC	5364412	6106 70 3		54	ÜSS 45-O-RW	branco puro	6117673	6117 47 3		69
SKS-FC3 ROR2	cor-de-laranja/ PC	5364481	6106 71 3		54						
SKS-FC3 ROR3	cor-de-laranja/ PC	5364559	6106 72 3		55	UVS-6S2	/ Un.	5122265	6108 00 0		109
SKS-FC3 RW1	branco puro/ PC	5364382	6106 70 1		54	UVS-6S2SA	/ Un.	5522997	6108 01 2		109
SKS-FC3 RW2	branco puro/ PC	5364474	6106 71 1		54	UVS-6S6W2	/ Un.	5122289	6108 01 0		109
SKS-FC3 RW3	branco puro/ PC	5364542	6106 72 1		55	UVS-6S6W2SA	/ Un.	5523017	6108 01 6		109
SKS-FC3 SRO1	vermelho/ PC	5364436	6106 70 7		54	UVS-6W2	/ Un.	5122272	6108 00 5		109
SKS-FC3 SRO2	vermelho/ PC	5364504	6106 71 7		54	UVS-6W2SA	/ Un.	5523000	6108 01 4		109
SKS-FC3 SRO3	vermelho/ PC	5364597	6106 72 7		55						
SKS-FS3 AL2	alumínio lacado/ PC	5670995	6119 87 8		60	VB-3 GST18i3p	preto	5273721	6108 08 0		110
SKS-FS3 AL3	alumínio lacado/ PC	5671084	6119 89 0		60						
SKS-FS3 MZGN2	verde/ PC	5670964	6119 87 2		60	VB-5 GST18i3p	preto	5273769	6108 08 2		111
SKS-FS3 MZGN3	verde/ PC	5671022	6119 88 4		60						
SKS-FS3 ROR2	cor-de-laranja/ PC	5670957	6119 87 0		60	VB-SKS S	preto	5438113	6117 19 8		61
SKS-FS3 ROR3	cor-de-laranja/ PC	5671015	6119 88 2		60						
SKS-FS3 RW2	branco puro/ PC	5670926	6119 86 8		60	VB-T GST18i3p	preto	5273776	6108 08 4		111
SKS-FS3 RW3	branco puro/ PC	5671008	6119 88 0		60						
SKS-FS3 SRO2	vermelho/ PC	5670971	6119 87 4		60	VH-4 3SD1C16	preto grafite/ PA	5125075	6109 80 4		98
SKS-FS3 SRO3	vermelho/ PC	5671039	6119 88 6		60	VH-4 3SF1C16	preto grafite/ PA	5125099	6109 80 8		98
SKS-FS3 SWGR2	cinzento/ PC	5670988	6119 87 6		60	VH-4 4SD	preto grafite/ PA	5125044	6109 80 2		98
SKS-FS3 SWGR3	cinzento/ PC	5671046	6119 88 8		60						


07 EGS_katalog_2010_Neuer_Stand / pt / 02/05/2011 (LLEExport_01264)

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página	Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página
VH-4 4SF	preto grafite / PA	5125082	6109 80 6		98	VL-3Q2.5 14 SW		5123347	6108 16 3		112
VH-4 LG	preto grafite / PA	5125037	6109 80 0		98	VL-3Q2.5 14 W		5123606	6108 18 8		113
VH-4 TW	preto grafite / PVC	5125266	6109 83 2		100	VL-3Q2.5 15 SW		5123354	6108 16 4		112
VH-4L 3SD1C16	preto grafite / PA	5125143	6109 81 4		99	VL-3Q2.5 15 W		5123613	6108 18 9		113
VH-4L 3SF1C16	preto grafite / PA	5125167	6109 81 8		99	VL-3Q2.5 2 SW		5123101	6108 15 1		112
VH-4L 4SD	preto grafite / PA	5125136	6109 81 2		98	VL-3Q2.5 2 W		5123453	6108 17 6		113
VH-4L 4SF	preto grafite / PA	5125150	6109 81 6		99	VL-3Q2.5 3 SW		5123118	6108 15 2		112
VH-4L LG	preto grafite / PA	5125105	6109 81 0		98	VL-3Q2.5 3 W		5123460	6108 17 7		113
						VL-3Q2.5 4 SW		5123125	6108 15 3		112
VH-8 LG	preto grafite / PA	5287391	6109 82 1		99	VL-3Q2.5 4 W		5123477	6108 17 8		113
VH-8 LG8P2	preto grafite / PA	5125198	6109 82 0		99	VL-3Q2.5 5 SW		5123163	6108 15 4		112
VH-8 TW	preto grafite / PVC	5125440	6109 86 2		100	VL-3Q2.5 5 W		5123484	6108 17 9		113
VH-8L LG	preto grafite / PA	5125211	6109 82 5		99	VL-3Q2.5 6 SW		5123170	6108 15 5		112
						VL-3Q2.5 6 W		5123514	6108 18 0		113
VHF-8 LG	preto grafite / PA	5125204	6109 82 2		103	VL-3Q2.5 7 SW		5123187	6108 15 6		112
						VL-3Q2.5 7 W		5123521	6108 18 1		113
VH-F80	/ Un.	5287407	6109 83 1		100	VL-3Q2.5 8 SW		5123224	6108 15 7		112
						VL-3Q2.5 8 W		5123538	6108 18 2		113
VHF-8L LG	preto grafite / PA	5125228	6109 82 7		103	VL-3Q2.5 9 SW		5123231	6108 15 8		112
VHF-AE4TE		5125341	6109 85 0		104	VL-3Q2.5 9 W		5123545	6108 18 3		113
VHF-F100	/ Un.	5125259	6109 83 0		103	VL-3Q2.5 H1 SW		5124368	6108 45 0		113
VHF-P1	amarelo cádmio / PVC	5125532	6109 86 8		104	VL-3Q2.5 H1 W		5124733	6108 47 5		113
VHF-P10	amarelo cádmio / PVC	5125457	6109 86 3		103	VL-3Q2.5 H10 SW		5124542	6108 45 9		113
VHF-P11	amarelo cádmio / PVC	5125464	6109 86 4		104	VL-3Q2.5 H10 W		5124894	6108 48 4		113
VHF-P3	amarelo cádmio / PVC	5125501	6109 86 5		104	VL-3Q2.5 H11 SW		5124559	6108 46 0		113
VHF-P6	amarelo cádmio / PVC	5125525	6109 86 7		104	VL-3Q2.5 H11 W		5124900	6108 48 5		113
VHF-P7	amarelo cádmio / PVC	5477440	6109 87 8		104	VL-3Q2.5 H12 SW		5124566	6108 46 1		113
VHF-P8	amarelo cádmio / PVC	5477457	6109 87 9		104	VL-3Q2.5 H12 W		5124917	6108 48 6		113
VHF-P9	amarelo cádmio / PVC	5125518	6109 86 6		104	VL-3Q2.5 H13 SW		5124603	6108 46 2		113
VHF-T1	/ Un.	5125372	6109 85 2		105	VL-3Q2.5 H13 W		5124924	6108 48 7		113
VHF-T2	/ Un.	5125389	6109 85 4		105	VL-3Q2.5 H14 SW		5124610	6108 46 3		113
VHF-TW	preto grafite / PVC	5125396	6109 86 0		103	VL-3Q2.5 H14 W		5124955	6108 48 8		113
VHF-TW L	preto grafite / PVC	5125402	6109 86 1		103	VL-3Q2.5 H15 SW		5124627	6108 46 4		113
						VL-3Q2.5 H15 W		5124962	6108 48 9		113
						VL-3Q2.5 H2 SW		5124375	6108 45 1		113
VH-K800	/ Un.	5125549	6109 87 0		100	VL-3Q2.5 H2 W		5124740	6108 47 6		113
VH-K800	/ Un.	5125549	6109 87 0		103	VL-3Q2.5 H3 SW		5124382	6108 45 2		113
						VL-3Q2.5 H3 W		5124788	6108 47 7		113
						VL-3Q2.5 H4 SW		5124429	6108 45 3		113
VH-P1	amarelo cádmio / PA	5125334	6109 84 2		101	VL-3Q2.5 H4 W		5124795	6108 47 8		113
VH-P2	amarelo cádmio / PA	5125273	6109 83 4		100	VL-3Q2.5 H5 SW		5124436	6108 45 4		113
VH-P3	amarelo cádmio / PA	5125310	6109 83 8		101	VL-3Q2.5 H5 W		5124801	6108 47 9		113
VH-P4	amarelo cádmio / PA	5125327	6109 84 0		100	VL-3Q2.5 H6 SW		5124443	6108 45 5		113
VH-P5	amarelo cádmio / PA	5125280	6109 83 6		100	VL-3Q2.5 H6 W		5124832	6108 48 0		113
VH-P7	amarelo cádmio / PA	5428459	6109 83 9		101	VL-3Q2.5 H7 SW		5124481	6108 45 6		113
						VL-3Q2.5 H7 W		5124849	6108 48 1		113
VL-3Q1.5 1 SW		5122326	6108 10 0		112	VL-3Q2.5 H8 SW		5124498	6108 45 7		113
VL-3Q1.5 1 W		5122692	6108 12 5		112	VL-3Q2.5 H8 W		5124856	6108 48 2		113
VL-3Q1.5 10 SW		5122500	6108 10 9		112	VL-3Q2.5 H9 SW		5124504	6108 45 8		113
VL-3Q1.5 10 W		5122876	6108 13 4		112	VL-3Q2.5 H9 W		5124863	6108 48 3		113
VL-3Q1.5 11 SW		5122517	6108 11 0		112						
VL-3Q1.5 11 W		5122883	6108 13 5		112	WG-AF11TW RW	branco puro / PC	5670414	6109 92 7		88
VL-3Q1.5 12 SW		5122524	6108 11 1		112	WG-AF2L RW	branco puro / PC	5670384	6109 92 4		88
VL-3Q1.5 12 W		5122920	6108 13 6		112	WG-AF2TE RW	branco puro / PC	5125815	6109 93 2		88
VL-3Q1.5 13 SW		5122562	6108 11 2		112	WG-AK RW	branco puro / PC	5125730	6109 90 0		87
VL-3Q1.5 13 W		5122937	6108 13 7		112						
VL-3Q1.5 14 SW		5122579	6108 11 3		112	WG-MK RW	branco puro / PC	5125747	6109 90 5		87
VL-3Q1.5 14 W		5122944	6108 13 8		112	WG-MKL RW	branco puro / PC	5670360	6109 90 9		87
VL-3Q1.5 15 SW		5122586	6108 11 4		112						
VL-3Q1.5 15 W		5122982	6108 13 9		112	WG-UBR2 RW	branco puro / PC	5125822	6109 93 4		87
VL-3Q1.5 2 SW		5122333	6108 10 1		112	WG-UBR3 RW	branco puro / PC	5125860	6109 93 6		87
VL-3Q1.5 2 W		5122708	6108 12 6		112	WG-UBR4 RW	branco puro / PC	5125877	6109 93 8		88
VL-3Q1.5 3 SW		5122340	6108 10 2		112	WG-UBR5 RW	branco puro / PC	5125884	6109 94 0		88
VL-3Q1.5 3 W		5122746	6108 12 7		112	WG-UBR6 RW	branco puro / PC	5125921	6109 94 2		88
VL-3Q1.5 4 SW		5122388	6108 10 3		112	WG-UK2	/ Un. / FS	5125938	6109 95 0		87
VL-3Q1.5 4 W		5122753	6108 12 8		112	WG-UK3	/ Un. / FS	5125945	6109 95 2		87
VL-3Q1.5 5 SW		5122395	6108 10 4		112	WG-UK4	/ Un. / FS	5125983	6109 95 4		87
VL-3Q1.5 5 W		5122760	6108 12 9		112	WG-UK5	/ Un. / FS	5125990	6109 95 6		88
VL-3Q1.5 6 SW		5122401	6108 10 5		112	WG-UK6	/ Un. / FS	5126003	6109 95 8		88
VL-3Q1.5 6 W		5122807	6108 13 0		112						
VL-3Q1.5 7 SW		5122449	6108 10 6		112	WS-B AL0.5	alumínio lacado	5275756	6117 62 8		65
VL-3Q1.5 7 W		5122814	6108 13 1		112	WS-B AL1	alumínio lacado	5275862	6117 64 1		65
VL-3Q1.5 8 SW		5122456	6108 10 7		112	WS-B RW0.5	branco puro	5275749	6117 62 7		65
VL-3Q1.5 8 W		5122821	6108 13 2		112	WS-B RW1	branco puro	5275824	6117 64 0		65
VL-3Q1.5 9 SW		5122463	6108 10 8		112	WS-B SWGR0.5	cinzento	5701033	6117 62 6		65
VL-3Q1.5 9 W		5122869	6108 13 3		112	WS-B SWGR1	cinzento	5701071	6117 64 2		65
VL-3Q2.5 1 SW		5123064	6108 15 0		112						
VL-3Q2.5 1 W		5123422	6108 17 5		113	WS-K AL0.5	alumínio lacado	5275800	6117 63 1		65
VL-3Q2.5 10 SW		5123248	6108 15 9		112	WS-K RW0.5	branco puro	5275763	6117 63 0		65
VL-3Q2.5 10 W		5123552	6108 18 4		113	WS-K SWGR0.5	cinzento	5701040	6117 62 9		65
VL-3Q2.5 11 SW		5123286	6108 16 0		112						
VL-3Q2.5 11 W		5123569	6108 18 5		113	WS-NA AL0.5	alumínio lacado	5285953	6117 63 6		65
VL-3Q2.5 12 SW		5123293	6108 16 1		112	WS-NA RW0.5	branco puro	5275817	6117 63 4		65
VL-3Q2.5 12 W		5123576	6108 18 6		113	WS-NA SWGR0.5	cinzento	5701057	6117 63 3		65
VL-3Q2.5 13 SW		5123309	6108 16 2		112						
VL-3Q2.5 13 W		5123590	6108 18 7		113	ZL-SKS	branco / PVC	6180196	6117 20 5		55

Índice de tipos

Estrutura do número EAN: identificação do país **40** identificação do fabricante **1219** EAN-C individual **5647589**

Tipo	Dimensões/cor/div.	EAN-C.	Ref.	Preço	Página					
ZL-SKS	branco / PVC	6180196	6117 20 5		61					
ZU-A AL1	alumínio lacado	5443681	6117 35 4		68					
ZU-A RW1	branco puro	5443674	6117 35 2		68					
ZU-A SWGR1	cinzento	5701217	6117 35 6		68					





OBO BETTERMANN - Material para Instalações Eléctricas, Lda.

Estrada Nacional Nº 249, Km 4,2
Arm. A – Esq. | Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Tel.: +351 219 253 220
Fax: +351 219 151 429
E-mail: info@obo.pt

DELEGAÇÃO NORTE

Centro Empresarial da Maia
Rua Eng.º Frederico Ulrich, 3210, Bloco B,
2º Andar – Esc. 201/202 | Moreira
4470-605 Maia
Tel.: +351 229 475 834
Fax: +351 229 475 835
E-mail: del.norte@obo.pt

DELEGAÇÃO ALGARVE

Avenida da Liberdade, Nº 90, 1º B
8200-002 Albufeira
Tel.: +351 289 096 000
Fax: +351 289 096 009
E-mail: del.algarve@obo.pt

CENTRAL DE ATENDIMENTO TÉCNICO

Fax: 219 253 226
E-mail: info@obo.pt

www.obo.pt