


Ficha Técnica

Tomillo con cabeza de gancho A4

Referencia: 1148276



Tornillo de gancho para utilizar con perfiles MS5030



A4 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1148276
Tipo	MS50HB M12x30 A4
Denominación 1	Tomillo con cabeza de gancho
Denominación 2	para perfiles MS5030
Fabricante	OBO
Dimensión	M12x30mm
Material	Acero inoxidable
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4289 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo con cabeza de gancho A4


Referencia: 1148276



Dimensiones



Longitud	43,3 mm
Ancho	13 mm
Altura	10 mm



Datos técnicos

Apropiado para carril de montaje	sí
Rosca	M12x30mm
Rosca métrica	12
Conforme a ROHS	sí