

Ficha Técnica

Caja para empotrar de 80

Referencia: 2003112



Caja de empotrar para conexiones, uso en mampostería con una profundidad de instalación de al menos 45 mm. Con tapa y tornillos para tapa (15 mm) El borde de la tapa descansa en posición plana, la superficie está rallada.

- 6 entradas laterales Ø 19 mm
- 4 entradas laterales Ø 21,5 mm
- 4 entradas laterales para cables planos/acanalados
- 2 entradas Ø 21,5 mm en el suelo
- 2 entradas para cables planos/cables planos en el suelo



PS Poliestirol

Datos maestros

Referencia	2003112
Tipo	UV 80 K
Denominación 1	Caja de conexión
Denominación 2	empotrado
Fabricante	OBO
Dimensión	80x80x45
Color	Negro
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	4,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1683 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja para empotrar de 80

Referencia: 2003112



Dimensiones



Longitud	80 mm
Ancho	80 mm
Altura	45 mm
Medida A	102 mm
Medida B	97 mm
Medida H	45 mm
Medida L	85 mm

Datos técnicos

Número de entradas	18
Tipo de entrada	Orificio practicable para conductores NYM y líneas de datos
Tipo de entrada a la carcasa	Troquelado
Versión	Individual
Forma constructiva	Caja/toma de conexión
Montaje	Sin
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	no
Entradas	18
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Cuadrado
Mantenimiento de función	Sin
Altura del piso mín.	47 mm
Para diámetro de tubo	16/19 mm
Libre de halógenos	no
Con apantallamiento	no
Con lengüeta claveteada	no
Con tornillos	no
Modo de montaje	Empotrado
Sección nominal mín.	4 mm ²
Precintable	no
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no
Clase de protección	IP20
Empalmes	Sin
Hermética	no
Tensión de funcionamiento	400 V