

Ficha Técnica

Caja de derivación X 04 con prensaestopas

Referencia: 2005034



Caja de derivación para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores. Forma cuadrada con entradas ciegas. Apropiado para el montaje en pared y techo con la posibilidad de fijación exterior, interior o montaje en las esquinas. Particularmente resistente a los impactos con IK09. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Incluye 3 prensaestopas V-TEC M25 y 3 contratueras.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK09 según DIN EN 50102. Grado de protección IP67 según DIN EN 60529.



PC Polycarbonato

Datos maestros

Referencia	2005034
Tipo	X04 G M25 LGR
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	con 3xV-TEC VM y 3x116
Fabricante	OBO
Dimensión	114x114x78
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polycarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	31,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2617 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja de derivación X 04 con prensaestopas

Referencia: 2005034



Dimensiones



Longitud	114 mm
Ancho	114 mm
Altura	78 mm

Datos técnicos

Tubular	sí
Número de entradas	7
Tipo de entrada	Membrana escalonada separable
Tipo de entrada a la carcasa	Troquelado
Tensión de aislamiento calculada Ui	750 V
Montaje	Otros
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	no
Entradas	7 x Ø20/25
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Cuadrado
Reforzado con fibra de vidrio	sí
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	102x102x60 mm
Máx. Sección de conductor	4 mm²
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Sección nominal máx.	4 mm²
Sección nominal mín.	1,5 mm²
Tensión nominal	750 V
Precintable	sí
Conforme a ROHS	sí

Ficha Técnica

Caja de derivación X 04 con prensaestopas

Referencia: 2005034



Datos técnicos

A prueba de impactos	sí
Clase de protección	IP67
Grado de protección código IK	IK09
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-25 °C
Tapa transparente	no
Resistente a la intemperie	sí