

Ficha Técnica

Caja de derivación T100 WAGO monofásica

Referencia: 2007790



Caja de derivación con conectores WAGO de 3 polos. 6x negro para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores protegidas. Forma rectangular con entradas ciegas en los lados y entradas ciegas en el suelo. Apropiado para el montaje en pared y techo, y el montaje en estructuras de chapa. Con la posibilidad de fijación interior y montaje mediante cúpulas esquineras. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C.
Medidas interiores: 136x102x57 mm



PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2007790
Tipo	T 100 WWB 6SW
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	Conectores WAGO, 3p, 6xnegro
Fabricante	OBO
Dimensión	150x116x67
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	29,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,7031 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja de derivación T100 WAGO monofásica

Referencia: 2007790




Dimensiones



Longitud	150 mm
Ancho	116 mm
Altura	67 mm

Datos técnicos



Tubular	sí
Número de entradas	4
Tipo de entrada	Entradas de cable con descarga de tracción para la introducción directa de cables con diámetros entre 7 y 21 mm.
Tipo de entrada a la carcasa	Troquelado
Tensión de aislamiento calculada U_i	500 V
Montaje	Otros
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entradas	4
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Rectangular
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	136x102x57 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Sección nominal mín.	2,5 mm ²
Tensión nominal	500 V
Precintable	sí
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP20
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-25 °C
Tapa transparente	no
Resistente a la intemperie	no


Ficha Técnica

Caja de derivación T100 WAGO monofásica

Referencia: 2007790



Datos técnicos



Modelo tapa caja derivación de cable

Tapa ciega