


Ficha Técnica

Abrazadera proQuick, gris claro

Referencia: 2147302



Abrazadera de alta resistencia para el alojamiento de tubos eléctricos y sanitarios de plástico y metal, y tubos para instalación eléctrica Quick-Pipe. Posibilidades de fijación universales en pared, techo y construcciones de acero en zonas interiores y exteriores. Rango de sujeción flexible de varios milímetros. Montaje de tubo sin herramientas. Se puede colocar en línea hasta Ø 28 mm, también con abrazadera Quick o starQuick de OBO. Para distancias y cantidad de abrazaderas variables se puede montar en perfiles.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2147302
Tipo	PQ-10 LGR
Denominación 1	Abrazadera proQuick
Fabricante	OBO
Dimensión	9,5-12mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,565 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Abrazadera proQuick, gris claro

Referencia: 2147302



Dimensiones



Datos técnicos

Tubular	sí
Número de cables / tubos	1
Tipo de fijación	Agujero de rosca
Carga de fractura cerrado	0,5 kN
Libre de halógenos	sí
Con inserción	no
Tamaño nominal	10
Sistema matriz	sí
Diámetro del cable/tubo máx.	12 mm
Diámetro del cable/tubo mín.	9,5 mm
Conforme a ROHS	sí
Rango de sujeción D máx.	12 mm
Rango de sujeción D mín.	9,5 mm
Resistente a los UV	sí