

Ficha Técnica


Tomillo de tableros de virutas, con Torx, cabeza avellanada, acero inoxidable

Referencia: 3191052



Tirafondo de acero inoxidable con cabeza avellanada y accionamiento Torx para fijaciones en zonas exteriores e interiores.

Campos de aplicación: madera, tableros de virutas, planchas de cartón-yeso, tacos de plástico.



A4 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	3191052
Tipo	OTSC 3,5x40 A4
Denominación 1	Tomillo p/aglomerado
Denominación 2	Cabeza avellanada, llave TX 10
Fabricante	OBO
Dimensión	3,5x40mm
Material	Acero inoxidable
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,21 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Tomillo de tableros de virutas, con Torx, cabeza avellana-
da, acero inoxidable

Referencia: 3191052



Dimensiones



Longitud	40 mm
Medida D	3,5 mm
Medida L	40 mm

Ficha Técnica

Tomillo de tableros de virutas, con Torx, cabeza avellanada, acero inoxidable

Referencia: 3191052



Datos técnicos

Tamaño de accionamiento	TX 10
endurecido	no
Diámetro de la cabeza	7 mm
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Conforme a ROHS	sí
Sistema roscado	Torx
De doble vía	no