


Ficha Técnica

Arandela

Referencia: 3402096



Arandela según DIN 125, tipo A para aplicación universal.




St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3402096
Tipo	WS M10 D20 G
Denominación 1	Arandela
Fabricante	OBO
Dimensión	M10
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,36 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0102 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Espesor de chapa	0,08 in
Medida D	0,79 in
Medida d	0,41 in
Medida d	10,5 mm
Medida d mín.	20 mm
Medida h	2 mm

Ficha Técnica

Arandela

Referencia: 3402096



Datos técnicos

Facetado	no
endurecido	no
Rosca	M10
Diámetro interno	10,5 mm
Grosor del material	2 mm
Con dentado	no
Conforme a ROHS	sí
Forma del orificio	redondo