


# Ficha Técnica

## Distanciador para conductor plano, con orificio de fijación Ø 7

Referencia: 5032539



- Ancho: FL 30 y FL 40
- Con orificio de fijación de Ø 7 mm y 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16

St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 5032539                               |
| Tipo                               | 832 30                                |
| Denominación 1                     | Distanciador                          |
| Denominación 2                     | para fleje                            |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 30mm                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 25                                    |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 7,416 kg                              |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1834 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

Distanciador para conductor plano, con orificio de fijación  
Ø 7

Referencia: 5032539



## Dimensiones



|          |       |
|----------|-------|
| Medida B | 55 mm |
|----------|-------|

## Datos técnicos

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Ancho            | max. FL30 mm |
| Conforme a ROHS  | sí           |
| Placa intermedia | no           |