


Ficha Técnica

Adaptador universal para el soporte de conductor en teja-
do modelo 165/MBG

Referencia: 5218882



Adaptador universal con orificio de Ø 2,5 mm, por ejemplo para los tornillos Golden Sprint de OBO tipo 4758 4 x L (L = en función de la aplicación), para fijar sobre 165/MBG.

PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	5218882
Tipo	165 MBG UH
Denominación 1	Soporte para conduc. planos
Denominación 2	universal
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø4mm
Color	Negro
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	0,254 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0151 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Adaptador universal para el soporte de conductor en teja-
do modelo 165/MBG

Referencia: 5218882



Dimensiones



Longitud	35 mm
Ancho	15,5 mm
Altura	15,9 mm

Datos técnicos

Diámetro del conductor máx.	8
Diámetro del conductor mín.	8
Ancho	Rd 8 mm
Conforme a ROHS	sí
Material del soporte	Plástico
Material del soporte	Plástico